

**WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



A H-sorozat ideális a munkaterületek mobil megvilágításához. Valamennyi sötét terület megvilágítható az egyszerű kezelésnek és a beépített akkumulátornak köszönhetően. Az akkumulátor gyorsan és egyszerűen tölthető fel a tartozék kábel használatával. A munkalámpa akár 6500 K mobil világítási opciót kínál.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	3031110000
Típus	<a href="#">WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC</a>
GTIN (EAN)	4099986975743
Qty.	1 Darab

## WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Mélység	17.8 mm	Mélység (coll)	0.7008 inch
Magasság	89 mm	Magasság (coll)	3.5039 inch
Szélesség	23.1 mm	Szélesség (coll)	0.9094 inch
Nettó tömeg	40 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -10 - 35°C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Cable technical specifications

Kábel anyaga	Polikarbonát	Ház fő anyaga	Alumínium
Kábelhossz	0.5 m		

## General technical data

Csatlakozás típusa	USB C	LED modul alakja	Kerek
Number of LEDs	1	Fényszín (CCT)	6500K, 5000K
Luminosity	300 lm	Fényáram	300 lm
Emitting angle	120 °	Ütésállóság	IK07
Védelmi osztály	IPX3	Hatékonysági osztály (az EU 874/2012 irányelve szerint)	Not required

## Material data

Ház fő anyaga	Alumínium	Material of end caps	Polikarbonát
---------------	-----------	----------------------	--------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

**WIL-HXXXX-FXSF-XX89-USBC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

