

**POWERCRIMPER VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimpelési folyamat racionalizálása az egyes lépések egyre nagyobb fokú automatizálását igényli. „A telepítési idő optimalizálása” az, amit a jövő piaca igényel stratégiai partnereitől.

A jövőbeni igényekre olyan automata gépek jelentik a választ, amelyekkel racionálisan dolgozhatók fel a vezetékanyagok. A sokoldalúság és a hatékony működés döntő tényezők az ügyfelek számára.

Automatizált gépeinek széles választékával a Weidmüller professzionális és hatékony megoldásokat kínál kábelek előkészítéséhez és feldolgozásához.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Automata gépek, Crimping machine
Rendelési szám	<a href="#">3032890000</a>
Típus	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	409998698539 1
Qty.	1 Darab

## POWERCRIMPER VARIO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	300 mm	Mélység (coll)	11.811 inch
Magasság	220 mm	Magasság (coll)	8.6614 inch
Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7.4803 inch
Nettó tömeg	9000 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6a, 6b, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Automatikus krimpelés

Hajtás	elektromos	Impulzus idő	kb. 1 s
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm <sup>2</sup>	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési tartomány, max.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Krimpelési hossz	12 mm	Fogyóeszközök	Műanyagállal vagy anélkül, kábelsaruk zacskóban, ömlesztett szigetelt kábelsarukhoz
Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Betét hossza	38 mm
Krimpelési tartomány	0.5 - 6.00 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**POWERCRIMPER VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## POWERCRIMPER VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Tartozékok/cserealkatrészek

## Általános rendelési adatok

Típus	ADAPTER PCV HTO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3064900000</a>	Automata gépek, Crimping machine
GTIN (EAN)	4099987058353	
Qty.	1 ST	
Típus	EINSATZPAAR PZ 16E	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4008190114831	
Qty.	1 ST	
Típus	EINSATZPAAR PZ 6/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9011620000</a>	6mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4008190207939	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE ES PZ ZH 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Qty.	1 ST	
Típus	STORAGEBOX PCV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3043810000</a>	Automata gépek, Crimping machine
GTIN (EAN)	4099987017084	
Qty.	1 ST	
Típus	ADAPTER PCV HTO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3064900000</a>	Automata gépek, Crimping machine
GTIN (EAN)	4099987058353	
Qty.	1 ST	
Típus	EINSATZPAAR PZ 16E	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4008190114831	
Qty.	1 ST	
Típus	EINSATZPAAR PZ 6/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9011620000</a>	6mm <sup>2</sup> , Trapéz alakú krimpelés
GTIN (EAN)	4008190207939	
Qty.	1 ST	

**POWERCRIMPER VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

Típus	ERTE ES PZ ZH 16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Qty.	1 ST	
Típus	STORAGEBOX PCV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3043810000</a>	Automata gépek, Crimping machine
GTIN (EAN)	4099987017084	
Qty.	1 ST	