

THM MT30X 15/4 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különféle színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3034820000
Típus	THM MT30X 15/4 GE
GTIN (EAN)	4099986991705
Qty.	10000 Darab

THM MT30X 15/4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0.1575 inch
Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0.5906 inch
Nettó tömeg	0.02 g		

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril	Nyomtatás módja	Hőnyomtató
Változat	Öntapadós, halogénmentes	Szélesség	15 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	sárga
Halogén	Nem	Alapanyag	Poliészter
Nyomtatott karakterek	nélkül	Szám tekercsenként	10000

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		