

THM WO 15/70 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3034840000
Típus	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4099986991729
Qty.	500 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	0.03 mm	Mélység (coll)	0.001 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2.7559 inch
Nettó tömeg	112 g		

Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	Nyomtatás típusa	üres
Változat	Öntapadós	Szélesség	70 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	fehér
Halogén	Nem	Alapanyag	Poliészter fólia
Nyomtatott karakterek	nélkül	Címkemező mérete	30 x 15 mm
UL 969 tanúsítvány	Igen	Szám tekercsenként	500

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	12.7 mm
Vezeték külső átmérő, min.	9.6 mm	Vezeték külső átm.	9.6 - 12.7 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		