

THM WO 50.8/150 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3034900000
Típus	THM WO 50.8/150 RT
GTIN (EAN)	4099986991781
Qty.	500 Darab

THM WO 50.8/150 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	0.03 mm	Mélység (coll)	0.001 inch
Magasság	50.8 mm	Magasság (coll)	2 inch
Szélesség	150 mm	Szélesség (coll)	5.9055 inch
Nettó tömeg	1.2 g		

Általános adatok

Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	2
Nyomtatás típusa	üres	Változat	Öntapadós
Szélesség	150 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	125 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	piros	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliészter fólia	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	25.4 x 50.8 mm	Szám tekercsenként	500

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	39.7 mm
Vezeték külső átm.	39.7 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		