

V-ZPA FUSE HOLDER E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	3038720000
Típus	V-ZPA FUSE HOLDER E
GTIN (EAN)	4099987006422
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-04-23T00:00:00+02:00

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	65.5 mm	Mélység (coll)	2.5787 inch
Magasság	92.2 mm	Magasság (coll)	3.6299 inch
Szélesség	18.5 mm	Szélesség (coll)	0.7283 inch
Nettó tömeg	74 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...55 °C
Páratartalom	5 - 95% rel. humidity	

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

IEC / EN névleges adatok

Jelzőérintkező	Nem	Névleges feszültség (AC)	240 V
Névleges áram, IN	6.3 A	Feszültség típusa	AC
Biztosíték	6,3 A	Szabványok	IEC 61984
Hangjelzés	Nem	Rövidzárlati terhelhetőség ISCCR	25 kA
Beépített tartalék biztosíték	Igen		

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága	2
-----------------------	---

Általános adatok

Optikai működésjelzés	Nem	Kivitel	adapter dugaszoló
Szín	szürke	Védelmi osztály	IP00
Tartósín	Gyűjtősín	Hangjelzés	Nem
Üzemi magasság	≤ 4000 m		

Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz	13 mm	Vezetékcsatlakozás-technika	PUSH IN
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2.5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.82 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0.82 mm ²	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	2.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.82 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.	0.82 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.	2.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0.82 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm ²

V-ZPA FUSE HOLDER E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Elektromos adatok**

Feszültség típusa	AC
-------------------	----

Általános adatok

Védelmi osztály	IP00	Szín	szürke
-----------------	------	------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-12-92
ECLASS 15.0	27-17-12-92		

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vizualizációs és kommunikációs kábel




Az alapszámláló, az átjáró, a vezérlődoboz és a túlfeszültség-védelmi készülék előre összeszerelt kábelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény formájában. A Weidmüller megfelelő, az FNN és DIN-VDE 0603 szabványok szerinti csatlakozási megoldásokat kínál ehhez. A portfóliót a 6 kV túlfeszültség-védelemmel ellátott tápkábelek teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	CH-SMC-00.80-VC180	Változat
Rendelési szám	2775880080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Érintkező, IP20, 600 V, KB
GTIN (EAN)	4064675329909	PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Qty.	10 ST	

Számláló és gateway kábel



Az alapszámláló, az átjáró, a vezérlődoboz és a túlfeszültség-védelmi készülék előre összeszerelt kábelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény formájában. A Weidmüller megfelelő, az FNN és DIN-VDE 0603 szabványok szerinti csatlakozási megoldásokat kínál ehhez. A portfóliót a 6 kV túlfeszültség-védelemmel ellátott tápkábelek teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	CH-SMC-00.80-CG90	Változat
Rendelési szám	2775910080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozó, IP20,
GTIN (EAN)	4064675329732	600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Qty.	10 ST	

Hosszabbító kábel intelligens mérőkészülékekhez



Az alapszámláló, az átjáró, a vezérlődoboz és a túlfeszültség-védelmi készülék előre összeszerelt kábelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény formájában. A Weidmüller megfelelő, az FNN és DIN-VDE 0603 szabványok szerinti csatlakozási megoldásokat kínál ehhez. A portfóliót a 6 kV túlfeszültség-védelemmel ellátott tápkábelek teszik teljessé.

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	CH-SMC-00.80-ECS180	Változat
Rendelési szám	2784120080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Érintkező, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
GTIN (EAN)	4064675329718	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMC-00.60-ECB180	Változat
Rendelési szám	2784110060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozó, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
GTIN (EAN)	4099986979093	
Qty.	10 ST	

Vizualizációs és kommunikációs kábel



Az alapszámláló, az átjáró, a vezérlődoboz és a túlfeszültség-védelmi készülék előre összeszerelt kábelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény formájában. A Weidmüller megfelelő, az FNN és DIN-VDE 0603 szabványok szerinti csatlakozási megoldásokat kínál ehhez. A portfóliót a 6 kV túlfeszültség-védelemmel ellátott tápkábelek teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	CH-SMC-00.80-OVP180	Változat
Rendelési szám	2853620080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Érintkező, Aljzatos csatlakozó, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
GTIN (EAN)	4064675477549	
Qty.	10 ST	

Hosszabbító kábel intelligens mérőkészülékekhez



Az alapszámláló, az átjáró, a vezérlődoboz és a túlfeszültség-védelmi készülék előre összeszerelt kábelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény formájában. A Weidmüller megfelelő, az FNN és DIN-VDE 0603 szabványok szerinti csatlakozási megoldásokat kínál ehhez. A portfóliót a 6 kV túlfeszültség-védelemmel ellátott tápkábelek teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	CH-SMC-01.15-ECB180	Változat
Rendelési szám	2784110115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozó, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.15 m
GTIN (EAN)	4099986979208	
Qty.	10 ST	


V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vizualizációs és kommunikációs kábel



Az alapszámláló, az átjáró, a vezérlődoboz és a túlfeszültség-védelmi készülék előre összeszerelt kábelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény formájában. A Weidmüller megfelelő, az FNN és DIN-VDE 0603 szabványok szerinti csatlakozási megoldásokat kínál ehhez. A portfóliót a 6 kV túlfeszültség-védelemmel ellátott tápkábelek teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	CH-SMC-00.60-OVP180	Változat
Rendelési szám	2853620060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Érintkező, Aljzatos csatlakozó, Tús csatlakozó, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX
GTIN (EAN)	4099986979079	6KV, 0.6 m
Qty.	10 ST	

Hosszabbító kábel intelligens mérőkészülékekhez



Az alapszámláló, az átjáró, a vezérlődoboz és a túlfeszültség-védelmi készülék előre összeszerelt kábelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény formájában. A Weidmüller megfelelő, az FNN és DIN-VDE 0603 szabványok szerinti csatlakozási megoldásokat kínál ehhez. A portfóliót a 6 kV túlfeszültség-védelemmel ellátott tápkábelek teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	CH-SMC-00.60-ECB90	Változat
Rendelési szám	2817650060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozó, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
GTIN (EAN)	4064675323051	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMC-00.80-ECB90	Változat
Rendelési szám	2817650080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozó, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
GTIN (EAN)	4064675323068	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMC-00.95-ECB90	Változat
Rendelési szám	2817650095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozó, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m
GTIN (EAN)	4064675323075	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMC-01.20-ECB90	Változat
Rendelési szám	2817650120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozó, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.2 m
GTIN (EAN)	4064675323082	
Qty.	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kábelek



Az alapszámláló, az átjáró, a vezérlődoboz és a túlfeszültség-védelmi készülék előre összeszerelt kábelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény formájában. A Weidmüller megfelelő, az FNN és DIN-VDE 0603 szabványok szerinti csatlakozási megoldásokat kínál ehhez. A portfóliót a 6 kV túlfeszültség-védelemmel ellátott tápkábelek teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	CH-SMR-00.33-VC180 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924830033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
GTIN (EAN)	4099986795570	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.80-VC180 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924830080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
GTIN (EAN)	4099986795587	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.33-CG90 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924780033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
GTIN (EAN)	4099986795594	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.80-CG90 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924780080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
GTIN (EAN)	4099986795600	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.33-ECS180 VPE...	Változat
Rendelési szám	2924850033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
GTIN (EAN)	4099986795723	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.80-ECS180 VPE...	Változat
Rendelési szám	2924850080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
GTIN (EAN)	4099986795730	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.33-ECB180 VPE...	Változat
Rendelési szám	2924870033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
GTIN (EAN)	4099986795655	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.80-ECB180 VPE...	Változat
Rendelési szám	2924870080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
GTIN (EAN)	4099986795662	
Qty.	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924890033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
GTIN (EAN)	4099986795679	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924890060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
GTIN (EAN)	4099986795686	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924890080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
GTIN (EAN)	4099986795693	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924890095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.95 m
GTIN (EAN)	4099986795709	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924890120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.2 m
GTIN (EAN)	4099986795716	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.33-VCC180 VPE...	Változat
Rendelési szám	2924970033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
GTIN (EAN)	4099986795624	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924960033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
GTIN (EAN)	4099986795617	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.60-OVP180 VPE...	Változat
Rendelési szám	2924810060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
GTIN (EAN)	4099986993440	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.80-OVP180 VPE...	Változat
Rendelési szám	2924810080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
GTIN (EAN)	4099986993457	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-01.15-OVP180 VPE...	Változat
Rendelési szám	2924810115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m
GTIN (EAN)	4099986993464	
Qty.	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CH-SMR-00.60-OVP90 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924820060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
GTIN (EAN)	4099986993471	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-00.80-OVP90 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924820080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
GTIN (EAN)	4099986993488	
Qty.	10 ST	
Típus	CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10	Változat
Rendelési szám	2924820115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és beszerelt állapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m
GTIN (EAN)	4099986993495	
Qty.	10 ST	