

IE-FC-SFPP-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Single frame, Műanyag váz és fedél, Control knob locking
Rendelési szám	3041950000
Típus	IE-FC-SFPP-KNOB
GTIN (EAN)	4099987013147
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Mélység	27.5 mm	Mélység (coll)	1.0827 inch
Magasság	134 mm	Magasság (coll)	5.2756 inch
Szélesség	67 mm	Szélesség (coll)	2.6378 inch
Falvastagság, min.	1 mm	Falvastagság, max.	5 mm
Nettó tömeg	322.53 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
----------------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC


Általános adatok

Terméktípus	Single frame, Műanyag váz és fedél, Control knob locking	Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban
Vázkeret anyaga	Polikarbonát, üvegszál-erősítésű	Fedél anyaga	Polikarbonát, PC

Besorolások


ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Méretrajz




Unit: mm

Szerelési kivágás




Unit: mm

Méretrajz



Unit: in

Szerelési kivágás



Unit: in

Tartozékok

Üres, ragasztós hátoldal



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SM 27/18 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1707270000	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190925116	
Qty.	80 ST	
Típus	SM 27/18 K MC NE SI	Változat
Rendelési szám	1713760000	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4008190331177	
Qty.	80 ST	
Típus	SM 27/18 K MC NE GR	Változat
Rendelési szám	1073340000	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248831425	
Qty.	80 ST	

Tartozékok FrontCom Vario-hoz




Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-KEY	Változat
Rendelési szám	1465930000	FrontCom, pótkulcs, Single frame, Egyéb
GTIN (EAN)	4050118272314	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-FC-PWPC	Változat
Rendelési szám	1450820000	FrontCom, Érintésvédelem, Single frame
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qty.	1 ST	

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1736181044	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 ST	