

UC20-EM-232-485**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	3042000000
Típus	UC20-EM-232-485
GTIN (EAN)	4099987013352
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	66.5 mm	Mélység (coll)	2.6181 inch
Magasság	40.5 mm	Magasság (coll)	1.5945 inch
Szélesség	18.5 mm	Szélesség (coll)	0.7283 inch
Nettó tömeg	0 g		

Csatlakozási adatok

Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG)	AWG 20	Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG)	AWG 16
Csatlakozás típusa	PUSH IN	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	1.5 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0.14 mm ²		

Rendszer adatok

Interfész	RS232/485	Galvanikus leválasztás	500 V DC
Csatlakozás módja	PUSH IN		

Tápellátás

Tápfeszültség	5 V DC ± 4 % az UC20-on keresztül	Áramfelvétel I-tőlrendsz., típ.	<200 mA
---------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	The matching end brackets are included with the control.
------------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC001423	ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423	ECLASS 14.0	27-24-22-08
ECLASS 15.0	27-24-22-08		

Tartozékok**BLF 3.50/180LR**

Connect efficiently - in a small space: female header with spring connection (PUSH IN) as a plug-in connection level; used together with male headers in 3.50 mm pitch.

Általános rendelési adatok

Típus	BLF 3.50/08/180LR SN OR...	Változat
Rendelési szám	2459740000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm,
GTIN (EAN)	4050118475159	Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Vezetékátmérő (névleges
Qty.	48 ST	csatlakozás), max.: 1.5 mm ² , Doboz