

Keresztösszekötés aljzatokhoz a CUBESERIES CRI-en belül.

- Verziók piros és kék színű műanyaggal a potenciál kódolásához

Verziók PUSH IN aljzatok:

- 8 tűs keresztösszekötés a tekercs A1 és A2 csatlakozóihoz
- 2 tűs dugaszoló híd a szomszédos aljzatok csatlakoztatásához
- 2 tűs dugaszoló híd a kimeneti csatornák csatlakoztatásához egy aljzaton belül

Verzió a csavaros aljzatokhoz:

- 8 tűs keresztösszekötés a szomszédos aljzatok csatlakoztatásához

Általános rendelési adatok

Változat	CUBESERIES, Keresztösszekötő
Rendelési szám	3052620000
Típus	CXI CCS 8P GY
GTIN (EAN)	4099987022446
Qty.	2 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	13.8 mm	Mélység (coll)	0.5433 inch
Magasság	11.3 mm	Magasság (coll)	0.4449 inch
Szélesség	111.3 mm	Szélesség (coll)	4.3819 inch
Nettó tömeg	7.5 g		

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Ambient temperature	-40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet			

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Cross-connection data

Névleges áram	10 A	Szigetelés	Yes
Érintésvédelem	Igen	Szín	szürke
Pólusszám	8	Raszter mm-ben (P)	15.00 mm
Változat	can be cut to length		

UL névleges adatok

Rated current (UL)	10 A
--------------------	------

Általános adatok

Változat	can be cut to length	Szín	szürke
----------	----------------------	------	--------


Csatlakozási adatok

Raszter mm-ben (P)	15.00 mm
--------------------	----------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Felhasználási példa



Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions

