

Keresztösszekötés aljzatokhoz a CUBESERIES CRI-en belül.

- Verziók piros és kék színű műanyaggal a potenciál kódolásához

Verziók PUSH IN aljzatok:

- 8 tűs keresztösszekötés a tekercs A1 és A2 csatlakozóihoz
- 2 tűs dugaszoló híd a szomszédos aljzatok csatlakoztatásához
- 2 tűs dugaszoló híd a kimeneti csatornák csatlakoztatásához egy aljzaton belül

Verzió a csavaros aljzatokhoz:

- 8 tűs keresztösszekötés a szomszédos aljzatok csatlakoztatásához

Általános rendelési adatok

Változat	CUBESERIES, Keresztösszekötő
Rendelési szám	3052620000
Típus	CXI CCS 8P GY
GTIN (EAN)	4099987022446
Qty.	2 Darab

CXI CCS 8P GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	13.8 mm	Mélység (coll)	0.5433 inch
Magasság	11.3 mm	Magasság (coll)	0.4449 inch
Szélesség	111.3 mm	Szélesség (coll)	4.3819 inch
Nettó tömeg	7.5 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Ambient temperature	-40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet			

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Cross-connection data

Névleges áram	10 A	Szigetelés	Yes
Érintésvédelem	Igen	Szín	szürke
Pólusszám	8	Raszter mm-ben (P)	15.00 mm
Változat	can be cut to length		

UL névleges adatok

Rated current (UL)	10 A
--------------------	------

Általános adatok

Változat	can be cut to length	Szín	szürke
----------	----------------------	------	--------


Csatlakozási adatok

Raszter mm-ben (P)	15.00 mm
--------------------	----------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Felhasználási példa



Miscellaneous

Type code CUBESERIES accessories versions

