



A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

Változat	CUBESERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, Dugaszolható csatlakozás
Rendelési szám	<a href="#">3053430000</a>
Típus	CXX L 62R
GTIN (EAN)	4099987023214
Qty.	20 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	25.7 mm	Mélység (coll)	1.0118 inch
Magasság	9.2 mm	Magasság (coll)	0.3622 inch
Szélesség	12.8 mm	Szélesség (coll)	0.5039 inch
Nettó tömeg	2 g		

## Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Ambient temperature	-40 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet			

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	24...60 V UC	Névleges áram, AC	4,8 mA
Névleges áram, DC	4,8 mA	Állapotjelző	Piros LED

## Általános adatok

Szín	fekete		
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész	Alkatrész	Ház	
	UL94 éghetőségi osztály	V-2	

## Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Dugaszolható csatlakozás
-----------------------------	--------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

**Connection diagram**



**Dimensional drawing**



**Miscellaneous**

**Type code CUBESERIES LED / protective module versions**

