


**THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Rendelési szám | 3062890000                                |
| Típus          | <a href="#">THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS</a> |
| GTIN (EAN)     | 4099987049283                             |
| Qty.           | 2750 Darab                                |

## THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.07 mm | Mélység (coll)   | 0.0028 inch |
| Magasság    | 25.4 mm | Magasság (coll)  | 1 inch      |
| Szélesség   | 57.2 mm | Szélesség (coll) | 2.252 inch  |
| Nettó tömeg | 0.32 g  |                  |             |

## Általános adatok

|                                    |        |                                    |                |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------|
| Nyomtatás típusa                   | üres   | Szélesség                          | 57.2 mm        |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-0    | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C          |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Szín                               | fehér          |
| Halogén                            | Igen   | Alapanyag                          | Vinil fólia    |
| Nyomtatott karakterek              | nélkül | Címkemező mérete                   | 19.1 x 25.4 mm |
| Szám tekercsenként                 | 2750   |                                    |                |

## Vezeték és kábeljelölők

|         |      |
|---------|------|
| Halogén | Igen |
|---------|------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |