


THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	3062890000
Típus	THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS
GTIN (EAN)	4099987049283
Qty.	2750 Darab

THM WO-R VIN 25.4/57.2 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	0.07 mm	Mélység (coll)	0.0028 inch
Magasság	25.4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	57.2 mm	Szélesség (coll)	2.252 inch
Nettó tömeg	0.32 g		

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Szélesség	57.2 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	fehér
Halogén	Igen	Alapanyag	Vinil fólia
Nyomtatott karakterek	nélkül	Címkemező mérete	19.1 x 25.4 mm
Szám tekercsenként	2750		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen
---------	------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		