


**EM220 BRACKET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Rendelési szám | 3068970000                    |
| Típus          | <a href="#">EM220 BRACKET</a> |
| GTIN (EAN)     | 4099987062862                 |
| Qty.           | 1 Darab                       |

## EM220 BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Magasság    | 122 mm | Magasság (coll)  | 4.8031 inch |
| Szélesség   | 122 mm | Szélesség (coll) | 4.8031 inch |
| Nettó tömeg | 500 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet |
|----------------------|-------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002301    | ETIM 9.0    | EC002498    |
| ETIM 10.0   | EC002498    | ECLASS 14.0 | 27-14-23-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-23-92 |             |             |