

**WBC-CH-10RE-BK-95-0032**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Az akkumulátoros tárolórendszerek egyre fontosabb szerepet játszanak a megújuló energiák terén. Általában több különálló akkumulátorból állnak, amelyeket gyorsan és egyszerűen kell cserélni. A Weidmüller Battery Connector (WBC) lehetővé teszi, hogy több különálló akkumulátort csatlakoztasson egy ESS-hez mindössze néhány egyszerű lépésben, és ugyanilyen gyorsan leválassza a csatlakozásokat szükség esetén. A nagyobb biztonság és az egyszerű kezelés érdekében a pólusok egyértelmű jelölést kapnak: A pozitív pólus narancssárga, a negatív pólus pedig fekete.

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	3072570000
Típus	<a href="#">WBC-CH-10RE-BK-95-0032</a>
GTIN (EAN)	4099987074742
Qty.	5 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-01-28T00:00:00+01:00

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Hossz	324 mm	Hossz, inch	12.7559 inch
Nettó tömeg	500 g		

## Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Hossz	324 mm
Névleges feszültség	1500 V	Névleges áram	350 A
Védelmi osztály	IP67 dugaszolva	Dugaszolási ciklusok	≥ 100

## Általános adatok

Kábel külső átmérője, max.	6 mm	Érintkező átmérő, dugó Ø	6 mm
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Szín	fekete, narancssárga
Vezeték-keresztmetszet, max.	95 mm <sup>2</sup>	Felületi minőség	ezüst
Típus	Hüvely	Alapanyag	PA 66

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

**Rajzok**

