

**MOPL K41 STAHL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Abbildung ähnlich

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Klippon K (aluminium empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 104 mm, Szélesség: 109 mm, Mélység: 2 mm, Alapanyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">3073070000</a>
Típus	MOPL K41 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858001
Qty.	1 Darab

## MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0.0787 inch
Magasság	104 mm	Magasság (coll)	4.0945 inch
Szélesség	109 mm	Szélesség (coll)	4.2913 inch
Rögzítési méret - magasság	52 mm	Rögzítési méret - szélesség	95 mm
Nettó tömeg	130.24 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	2 mm	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Felületi minőség	galvanizált	Alapanyag	Horganyzott acéllemez
Rögzítési méret - szélesség	95 mm	Rögzítési méret - magasság	52 mm

## Általános információ

Anyagvastagság	2 mm	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Felületi minőség	galvanizált	Alapanyag	Horganyzott acéllemez

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## TS 15



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS 15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

## Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST K41	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8898030000</a>	Sín, TS 15, Szélesség: 106 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
GTIN (EAN)	4032248648788	
Qty.	20 ST	

## Mélység 7,5 mm



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS 15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

## Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST K41	Változat
Rendelési szám	<a href="#">800003439</a>	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 105 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált
GTIN (EAN)	4050118652628	
Qty.	20 ST	