

**MOPL K41 STAHL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Abbildung ähnlich

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Klippon K (aluminium empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 104 mm, Szélesség: 109 mm, Mélység: 2 mm, Alapanyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">3073070000</a>  |
| Típus          | MOPL K41 STAHL  |
| GTIN (EAN)     | 4008190858001   |
| Qty.           | 1 Darab   |

## MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

|                            |          |                             |             |
|----------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| Mélység                    | 2 mm     | Mélység (coll)              | 0.0787 inch |
| Magasság                   | 104 mm   | Magasság (coll)             | 4.0945 inch |
| Szélesség                  | 109 mm   | Szélesség (coll)            | 4.2913 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 52 mm    | Rögzítési méret - szélesség | 95 mm       |
| Nettó tömeg                | 130.24 g |                             |             |

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Tartozékok általános információi

|                             |             |                            |                       |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Anyagvastagság              | 2 mm        | Rögzítés típusa            | becsavart állapotban  |
| Felületi minőség            | galvanizált | Alapanyag                  | Horganyzott acéllemez |
| Rögzítési méret - szélesség | 95 mm       | Rögzítési méret - magasság | 52 mm                 |

## Általános információ

|                  |             |                 |                       |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| Anyagvastagság   | 2 mm        | Rögzítés típusa | becsavart állapotban  |
| Felületi minőség | galvanizált | Alapanyag       | Horganyzott acéllemez |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

## MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## TS 15



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS 15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TS15X5 ST K41              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">8898030000</a> | Sín, TS 15, Szélesség: 106 mm, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN)     | 4032248648788              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## Mélység 7,5 mm



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS 15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | TS35X7.5 ST K41           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">800003439</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 105 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN)     | 4050118652628             |  |
| Qty.           | 20 ST                     |  |