

MOPL K7 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon K (aluminium empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 144 mm, Szélesség: 334 mm, Mélység: 2 mm, Alapanyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	3073130000
Típus	MOPL K7 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858063
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0.0787 inch
Magasság	144 mm	Magasság (coll)	5.6693 inch
Szélesség	334 mm	Szélesség (coll)	13.1496 inch
Rögzítési méret - magasság	72 mm	Rögzítési méret - szélesség	314 mm
Nettó tömeg	665 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tartozékok általános információi

Anyagvastagság	2 mm	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Felületi minőség	galvanizált	Alapanyag	Horganyzott acéllemez
Rögzítési méret - szélesség	314 mm	Rögzítési méret - magasság	72 mm

Általános információ

Anyagvastagság	2 mm	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Felületi minőség	galvanizált	Alapanyag	Horganyzott acéllemez

Besorolások

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K7 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

Mélység 7,5 mm



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS 15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

A Weidmüller le tudja gyártani és tudja biztosítani ezt a házat – az ügyfél igényei szerint –, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és kábelcsavarzattal.

Általános rendelési adatok

Típus	TS35X7.5 ST K7	Változat
Rendelési szám	8000003905	Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 324 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
GTIN (EAN)	4050118652680	
Qty.	20 ST	