


US67-SLV-VIB4X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller kiváló minőségű kábeleket, dugaszokat, szerelő adaptereket és mágneseket kínál a rezgésfelügyelő eszközök professzionális és ipari szereléséhez.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3074640000
Típus	US67-SLV-VIB4X
GTIN (EAN)	4099987075985
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-07-30T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	36.8 mm	Mélység (coll)	1.4488 inch
Magasság	129.7 mm	Magasság (coll)	5.1063 inch
Szélesség	36.8 mm	Szélesség (coll)	1.4488 inch
Átmérő	36.8 mm	Nettó tömeg	28 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-50 °C... 125 °C
----------------------	-------------------	------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Tartozék típusa	Védőburkolat	Cserealkatrész	Nem
Tartozék	Igen		

Besorolások

ETIM 8.0	EC003015	ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015	ECLASS 14.0	27-20-14-92
ECLASS 15.0	27-20-14-92		