

AC SB E 5A 1POL PO 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Vészleállító gomb, 1 pólusú, 600 V AC, 5 A, Teljes ház
Rendelési szám	3077660000
Típus	AC SB E 5A 1POL PO 06KV
GTIN (EAN)	4099987081887
Qty.	1 Darab

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	117 mm	Mélység (coll)	4.6063 inch
Magasság	80 mm	Magasság (coll)	3.1496 inch
Szélesség	72 mm	Szélesség (coll)	2.8346 inch
Nettó tömeg	233 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-25 °C...70 °C	Páratartalom	5 - 95 % (páraleszapódás nélkül)
---------------------	----------------	--------------	----------------------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Garancia

Időköz	5 év
--------	------

Ház

Felszerelés típusa	4 csavar
--------------------	----------

Általános adatok

Védelmi osztály	IP66
-----------------	------

Vészleállító gomb

Felszerelés típusa	4 csavar	Állapotjelző	2 fokozatú
Max. folytonos feszültség, U _c (AC)	500 V	Max. folytonos feszültség, U _c (DC)	212 V
Nyitóérintkezőként működő érintkezők száma	1	Védettségi osztály (NEMA)	1
Gombelem átmérője	45 mm	Kioldási módszer	Kioldás elforgatással
Status indicator available	Igen	Záróérintkezőként működő érintkezők száma	1

Besorolások

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

Ajánlati specifikációs lapok

Hosszú specifikáció	PV emergency stop switch.
---------------------	---------------------------

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Suitable for remote triggering of a fireman switch to switch off the AC side.

Max. Continuous voltage, U_c (AC): 500 V

Max. Continuous voltage, U_c (DC): 212 V The switch is unlocked via a rotary release.

Number of contacts as NO contact: 1

Number of contacts as NC contacts: 1

Number of switching positions: 2 The switch is mounted using 4 screws.

The electrical connection is made via cable glands.

Protection class (IP): 65

Protection class (NEMA): 4X

Complete device with protective collar.

Dimensions HxWxD: 80x72x117 mm.

Approval according to low voltage switchgear EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tűzvédelmi kapcsoló



Biztonságos távoli leállításhoz A fotovoltaikus tetőrendszerekhez szükség lehet egy leválasztó eszközre annál a pontnál, ahol a kábelek az épületbe lépnek, ami az épületben az energiahálózathoz csatlakozik. Ez lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén a tűzoltók anélkül végezhesék a munkát, hogy feleslegesen veszélyeztetnék magukat. A megtáplálás helyreállításakor a PV Next tűzvédelmi kapcsoló automatikusan visszakapcsolja a PV sztringeket.

Általános rendelési adatok

Típus	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Változat
Rendelési szám	8000098970	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként,
GTIN (EAN)	4099986665293	Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Változat
Rendelési szám	8000114374	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként,
GTIN (EAN)	4099986766976	Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, WM4C
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	Változat
Rendelési szám	8000111429	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli
GTIN (EAN)	4099986853614	leválasztó, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Változat
Rendelési szám	8000110665	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként,
GTIN (EAN)	4099986786530	Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Változat
Rendelési szám	8000115470	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként,
GTIN (EAN)	4099986849969	Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, WM4C
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	Változat
Rendelési szám	8000115472	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli
GTIN (EAN)	4099986878853	leválasztó, WM4C
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	Változat
Rendelési szám	8000111430	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli
GTIN (EAN)	4099986875555	leválasztó, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Változat
Rendelési szám	8000111274	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli
GTIN (EAN)	4099986883994	leválasztó, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
Qty.	1 ST	

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Változat
Rendelési szám	8000115471	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4099986884205	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	Változat
Rendelési szám	8000115473	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C
GTIN (EAN)	4099986874275	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	Változat
Rendelési szám	8000130051	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124980	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	3149710000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, Cable gland, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987599900	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	8000130058	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231763	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	8000130053	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231770	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	Változat
Rendelési szám	8000130052	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124997	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	Változat
Rendelési szám	8000130054	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125000	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	3149720000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, Cable gland, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987599917	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	8000130056	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231794	
Qty.	1 ST	

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	8000130057	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültségvédelem I/II, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231800	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	Változat
Rendelési szám	8000130055	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125024	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	Változat
Rendelési szám	2778850000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, Cable gland, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047605	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	Változat
Rendelési szám	2888520000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875567	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	Változat
Rendelési szám	2778860000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047612	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	Változat
Rendelési szám	2778870000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, Cable gland, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047629	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	Változat
Rendelési szám	2888530000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675875574	
Qty.	1 ST	
Típus	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	Változat
Rendelési szám	2778880000	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 2 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4064675047636	
Qty.	1 ST	