


DG CABTITE 20X20 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

Változat	Field Power® tömítőbetét, Tömítés, IP54, hozzá tartozó házzal, EPDM
Rendelési szám	3082240000
Típus	DG CABTITE 20X20 PT6
GTIN (EAN)	4099987092579
Qty.	10 Darab

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0.7087 inch
Magasság	33.8 mm	Magasság (coll)	1.3307 inch
Szélesség	46.7 mm	Szélesség (coll)	1.8386 inch
Nettó tömeg	21.8 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Alapanyag	EPDM	Szilikon	Nem
Szín	fekete	Kivétel	Tömítés
Védelmi osztály	IP54, hozzá tartozó házzal	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	FieldPower® tömítési horony		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Csak 20x20mm Cabtite tömítőelemmel együtt használható
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		




DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

SE kicsi, 20x20 mm, szürke



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védelemet biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE BSE SML GY	Változat
Rendelési szám	2583350000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118615609	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 1.5 SML GY	Változat
Rendelési szám	2583370000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616736	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 1.5-2 SML GY	Változat
Rendelési szám	2583360000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616163	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 1/ASI SML GY	Változat
Rendelési szám	2584810000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616118	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 10-11 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584610000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118617009	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 11-12 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584600000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118617139	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CABTITE SE 12-13 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584590000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118615746	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 13-14 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584570000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616132	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 14-15 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584560000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616149	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 15-16 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584550000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616156	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2 SML GY	Változat
Rendelési szám	2583390000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616477	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2-3 SML GY	Változat
Rendelési szám	2583380000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616729	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2/4-5 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584900000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616767	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2/5-6 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584890000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616781	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2/6.5 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584880000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118615531	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2/7 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584830000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616750	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CABTITE SE 2/8 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584820000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616125	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2/ASI SML GY	Változat
Rendelési szám	2584800000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118617016	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 3 SML GY	Változat
Rendelési szám	2583410000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616507	°C...90 °C, IP54, IP65, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 3-4 SML GY	Változat
Rendelési szám	2583400000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616958	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 4-5 SML GY	Változat
Rendelési szám	2583440000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616743	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 4/2-3 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584870000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616804	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 4/3-4 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584860000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616774	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 4/4-5 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584840000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616798	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 4/4.5 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584850000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616224	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 6-7 SML GY	Változat
Rendelési szám	2583460000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616668	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	

DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	CABTITE SE 7-8 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584660000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616385	
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 8-9 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584650000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616187	
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 9-10 SML GY	Változat
Rendelési szám	2584630000	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
GTIN (EAN)	4050118616996	
Qty.	10 ST	