


**DG CABTITE 20X20 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

**Általános rendelési adatok**

Változat	Field Power® tömítőbetét, Tömítés, IP54, hozzá tartozó házzal, EPDM
Rendelési szám	<a href="#">3082240000</a>
Típus	DG CABTITE 20X20 PT6
GTIN (EAN)	4099987092579
Qty.	10 Darab

## DG CABTITE 20X20 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

### Méreték és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0.7087 inch
Magasság	33.8 mm	Magasság (coll)	1.3307 inch
Szélesség	46.7 mm	Szélesség (coll)	1.8386 inch
Nettó tömeg	21.8 g		

### Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

### Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

### Általános adatok

Alapanyag	EPDM	Szilikon	Nem
Szín	fekete	Kivétel	Tömítés
Védelmi osztály	IP54, hozzá tartozó házzal	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	FieldPower® tömítési horony		

### Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Csak 20x20mm Cabtite tömítőelemmel együtt használható
------------------	---

### Besorolások

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

**DG CABTITE 20X20 PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## DG CABTITE 20X20 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## SE kicsi, 20x20 mm, szürke



Nagy vagy kis kábelátmérő – a Cabtite mindig a megfelelő tömítőbetétet kínálja.

A tömítőelem kúp alakjának köszönhetően a korábban elhelyezett bepattintható rácsbetétek könnyen nyomhatók bentről kifelé. Megbízhatóan tömíti a köztes helyeket, és feszültségmentesítést biztosít a DIN EN 62444 szerint. A tömítőbetétek a keretekkel kombinálva IP66-os védelemet biztosítanak. A hasított kialakításnak és a hullámos vágásnak köszönhetően különösen alkalmas konfekcionált kábelekhez.

- A fekete tömítőbetéteket különösen magas üzemi hőmérsékletre terveztük, és a tűzbiztonsági osztályuk UL 94 HB
- A szürke tömítőelemek az UL 94 V0 tűzbiztonsági osztálynak felelnek meg, ezért vasúti alkalmazásra is megfelelnek
- Több betét alkalmazásával két vagy több kábel, valamint speciális kábelek is átvezethetők a tömítőelemen

## Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE BSE SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583350000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118615609	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 1.5 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583370000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616736	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 1.5-2 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583360000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616163	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 1/ASI SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584810000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616118	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 10-11 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584610000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118617009	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 11-12 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584600000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118617139	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	

## DG CABTITE 20X20 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	CABTITE SE 12-13 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584590000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118615746	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 13-14 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584570000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616132	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 14-15 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584560000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616149	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 15-16 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584550000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616156	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583390000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616477	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2-3 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583380000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616729	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2/4-5 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584900000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616767	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2/5-6 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584890000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616781	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2/6.5 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584880000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118615531	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2/7 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584830000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616750	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	

## DG CABTITE 20X20 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	CABTITE SE 2/8 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584820000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616125	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 2/ASI SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584800000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118617016	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 3 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583410000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616507	°C...90 °C, IP54, IP65, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 3-4 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583400000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616958	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 4-5 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583440000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616743	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 4/2-3 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584870000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616804	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 4/3-4 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584860000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616774	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 4/4-5 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584840000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616798	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 4/4.5 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584850000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616224	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 6-7 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2583460000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616668	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	

## DG CABTITE 20X20 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	CABTITE SE 7-8 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584660000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616385	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 8-9 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584650000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616187	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	
Típus	CABTITE SE 9-10 SML GY	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584630000</a>	Tömítőelem, Cabtite (cable entry system), TPE, Világosszürke, Magasság: 20.3 mm, Szélesség: 20.3 mm, Mélység: 17.7 mm, -40
GTIN (EAN)	4050118616996	°C...90 °C, IP66
Qty.	10 ST	