

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Adatmodul, 48 V, 5 A, Cat. 6A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1 |
| Rendelési szám | 3092810000 |
| Típus | HDC MGBIT 8 FC M SH |
| GTIN (EAN) | 4099987109796 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Magasság | 40.3 mm | Magasság (coll) | 1.5866 inch |
| Szélesség | 26.35 mm | Szélesség (coll) | 1.0374 inch |
| Hossz | 13.9 mm | Hossz, inch | 0.5472 inch |
| Nettó tömeg | 30.4 g | | |

Hőmérséklet

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Verzió

| | | | |
|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 28 | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 20 | Vezeték-keresztmetszet, max. | 0.5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.08 mm ² | | |

Általános adatok

| | | | |
|--|----------|------------------------------------|--------------|
| Pólusszám | 8 | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Kategória | Cat. 6A | Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
| Típus | Hüvely | Tűlfeszültség kategória | III |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Alapanyag | Polikarbonát |
| Sorozat | ModuPlug | Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 48 V |
| Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984) | 0.8 kV | Névleges áram (DIN EN 61984) | 5 A |
| Dugaszhelyek szükséges száma | 1 | | |

Jelérintkező

| | |
|-------------------------|--------|
| Csupaszolási hossz, jel | 4.2 mm |
|-------------------------|--------|

Tápirintkező

| | | |
|--|------------------------------|----------------------|
| Meghúzási nyomaték, max. a vezetékátmérő szerint | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.08 mm ² |
| | Vezeték-keresztmetszet, max. | 0.5 mm ² |

Besorolások



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

D-SUB sajtolható érintkezők




A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC C HS BMO.08-0.12 AU | Változat |
| Rendelési szám | 2748730000 | Hüvely, arany, 0.08 - 0.12 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118890549 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | HDC C HS BMO.2-0.5 AU | Változat |
| Rendelési szám | 2748720000 | Hüvely, arany, 0.2 - 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118890631 | |
| Qty. | 100 ST | |

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 1428920000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 1428940000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 1428960000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC MGBIT 8 FC M SH


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 1428980000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 16B AD | Változat |
| Rendelési szám | 1429010000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 16B DA | Változat |
| Rendelési szám | 1429030000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 1429050000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MF 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 1429070000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | |
| Qty. | 1 ST | |

Hosszú vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 2736990000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823042 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGL 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 2736970000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823035 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC MGBIT 8 FC M SH


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 2737040000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823097 | |
| Qty. | 1 ST | |


Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 16B DA | Változat |
| Rendelési szám | 2736940000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823004 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGL 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 2736950000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823011 | |
| Qty. | 1 ST | |

Hosszú vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 16B DA | Változat |
| Rendelési szám | 2737020000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823073 | |
| Qty. | 1 ST | |


HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------|--|
| Típus | HDC MFGS 16B AD | Változat | |
| Rendelési szám | 2736930000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118822298 | | |
| Qty. | 1 ST | | |


Hosszú vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------|--|
| Típus | HDC MFGL 16B AD | Változat | |
| Rendelési szám | 2737010000 | Frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118823066 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

Rövid vezetősappal



HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 2736890000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822250 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGS 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 2736960000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823028 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGS 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 2736910000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822274 | |
| Qty. | 1 ST | |


Hosszú vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 2737030000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823080 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGL 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 2737000000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 | |
| Qty. | 1 ST | |

Rövid vezetősappal



HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 2736900000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822267 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC MFGS 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 2736920000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822281 | |
| Qty. | 1 ST | |

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 2736980000 | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822908 | |
| Qty. | 1 ST | |

Elektromos modulok



Flexible
The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC MGBIT 8 MC | Változat |
| Rendelési szám | 2748520000 | Adatmodul, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118890761 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC MGBIT 8 FC M SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC MGBIT 8 MC M SH | Változat |
| Rendelési szám | 3092820000 | Adatmodul, 48 V, 5 A, Cat. 6A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1 |
| GTIN (EAN) | 4099987 109857 | |
| Qty. | 1 ST | |