

**HDC MMBIT 8 FC M2 SH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Adatmodul, 48 V, 10 A, Cat. 5e, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1 |
| Rendelési szám | <a href="#">3092850000</a>   |
| Típus          | HDC MMBIT 8 FC M2 SH   |
| GTIN (EAN)     | 4099987109895  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## HDC MMBIT 8 FC M2 SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Magasság    | 56.7 mm | Magasság (coll)  | 2.2323 inch |
| Szélesség   | 33.8 mm | Szélesség (coll) | 1.3307 inch |
| Hossz       | 14.6 mm | Hossz, inch      | 0.5748 inch |
| Nettó tömeg | 30.4 g  |                  |             |

## Hőmérséklet

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Verzió

|   |                      |                              |                         |
|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 26               | Csatlakozás típusa           | Krimpelhető csatlakozás |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 16               | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| Vezeték-keresztmetszet, min.                  | 0.14 mm <sup>2</sup> |                              |                         |

## Általános adatok

|  |          |                                    |              |
|--|----------|------------------------------------|--------------|
| Pólusszám                              | 8        | UL 94 éghetőségi osztály           | V-0          |
| Kategória                              | Cat. 5e  | Dugaszolási ciklusok               | ≥ 500        |
| Típus                                  | Hüvely   | Tűlfeszültség kategória            | III          |
| Szennyezés súlyossága                  | 3        | Alapanyag                          | Polikarbonát |
| Sorozat                                | ModuPlug | Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 48 V         |
| Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984) | 0.8 kV   | Névleges áram (DIN EN 61984)       | 10 A         |
| Dugaszhelyek szükséges száma           | 1        |                                    |              |

## Tápirintkező

|  |                              |                      |
|--|------------------------------|----------------------|
| Meghúzási nyomaték, max. a vezetékátmérő szerint | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
|  | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

## Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 |             |             |

**HDC MMBIT 8 FC M2 SH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MMBIT 8 FC M2 SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

## Krimpelhető érintkezők, HD



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1651570000</a> | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN)     | 4008190400248              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |
| Típus          | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1651670000</a> | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.37, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN)     | 4008190400347              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |
| Típus          | HDC-C-HD-BM0.5AG           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1651580000</a> | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet  |
| GTIN (EAN)     | 4008190400255              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |
| Típus          | HDC-C-HD-BM0.5AU           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1651680000</a> | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet  |
| GTIN (EAN)     | 4008190400354              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |
| Típus          | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1601760000</a> | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet    |
| GTIN (EAN)     | 4008190158354              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |
| Típus          | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1651690000</a> | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet    |
| GTIN (EAN)     | 4008190400361              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |
| Típus          | HDC-C-HD-BM1.5AG           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1651600000</a> | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet  |
| GTIN (EAN)     | 4008190400279              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |
| Típus          | HDC-C-HD-BM1.5AU           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1651700000</a> | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet  |
| GTIN (EAN)     | 4008190400378              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |

**HDC MMBIT 8 FC M2 SH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok**

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HDC-C-HD-BM2.5AG           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1651610000</a> | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN)     | 4008190400286              |   |
| Qty.           | 100 ST                     |   |
| Típus          | HDC-C-HD-BM2.5AU           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1651710000</a> | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet |
| GTIN (EAN)     | 4008190400385              |   |
| Qty.           | 100 ST                     |   |