


**S2T 2.5 6C BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Többemeletes sorkapocs, SNAP IN, kék, 2,5 mm <sup>2</sup> , 800 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 2, TS 35, V-0 |
| Rendelési szám | <a href="#">3093200000</a>  |
| Típus          | S2T 2.5 6C BL   |
| GTIN (EAN)     | 4099987110174   |
| Qty.           | 50 Darab  |

## S2T 2.5 6C BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

## Méreték és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 64.5 mm     | Mélység (coll) | 2.5394 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 65 mm       | Magasság       | 102.5 mm    |
| Magasság (coll)           | 4.0354 inch | Szélesség      | 5.1 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.2008 inch | Nettó tömeg    | 22.06 g     |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C  |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

|                                    |                     |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV22ATEX8925U     | Tanúsítvány száma (IECEx)           | IECExTUR22.0073U    |
| Max. feszültség (ATEX)             | 550 V               | Áram (ATEX)                         | 21.5 A              |
| Vezetékkéresztmetszet, max. (ATEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEx)             | 550 V               |
| Áram (IECEx)                       | 21.5 A              | Vezetékkéresztmetszet, max. (IECEx) | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex eb II C Gb       | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D            |

## Anyag adatok

|                         |       |                          |     |
|-------------------------|-------|--------------------------|-----|
| Alapanyag               | Wemid | Szín                     | kék |
| A működési elemek színe | zöld  | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

## Rendszer specifikációk

|                               |      |                                    |       |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges              | Igen | Potenciálok száma                  | 2     |
| Szintek száma                 | 2    | Rögzítési pontok száma szintenként | 3     |
| Potenciálok száma szintenként | 1    | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Tartósín                           | TS 35 |
| N funkció                     | Nem  | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció                   | Nem  |                                    |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |      |                    |                |
|---|------|--------------------|----------------|
| Bepattintható csapokkal                             | Nem  | Nyitott oldala     | jobb           |
| Felpattintható                                      | Igen | Rögzítés típusa    | Felpattintható |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem  | Felszerelés típusa | TS 35          |

## S2T 2.5 6C BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Névleges adatok

|  |                     |                         |               |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 2.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség     | 800 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V               | Névleges áram           | 24 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 24 A                | Szabványok              | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ             | Névleges lökőfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 mW             | Túlfeszültség kategória | III           |
| Szennyezés súlyossága                        | 3                   |                         |               |

### Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |         |
|--|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | SNAP IN |
|--|---------|

### Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A2                   | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.  | AWG 14               |
| Csatlakozási irány   | Ferde / hajlított    | Csupaszolási hossz   | 10 mm                |
| Csatlakozás típusa 2   | SNAP IN              | Csatlakozás típusa   | SNAP IN              |
| Csatlakozások száma  | 6                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0.34 mm <sup>2</sup> | Kés mérete   | 0,6 x 3,5 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 22               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvellyel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvellyel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.34 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvellyel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvellyel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.34 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0.34 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0.34 mm <sup>2</sup> | Iker érvéghüvellyel, max.  | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Iker-érvéghüvellyel, min.  | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0.34 mm <sup>2</sup> | Finomsodratú, max. (névleges csatlakozás)  | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)  | 0.34 mm <sup>2</sup> |  |                      |

### UL névleges adatok

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus)  | 12 AWG | B feszültség nagyság (cURus)                   | 600 V  |
| D feszültség nagyság (cURus)                    | 600 V  | Tanúsítvány száma (cURus)                      | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus) | 22 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus) | 22 AWG |
| B áram nagyság (cURus)                          | 20 A   | C feszültség nagyság (cURus)                   | 600 V  |
| C áram nagyság (cURus)                          | 20 A   | D áram nagyság (cURus)                         | 5 A    |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus)  | 12 AWG |  |        |

**Műszaki adatok****Általános**

|  |               |  |        |
|--|---------------|--|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 14        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 22 |
| Szabványok                                       | IEC 60947-7-1 | Tartósín   | TS 35  |


**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |             |             |

## Adatlap

**S2T 2.5 6C BL**

## Rajzok



## S2T 2.5 6C BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölőtartó




A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkek az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1951870000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4032248631605              |   |
| Qty.           | 600 ST                     |   |
| Típus          | WS 8/5 MC NE WS            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1640740000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190279103              |   |
| Qty.           | 720 ST                     |   |

## S2T 2.5 6C BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | WS 8/5 MC NE RT            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521686</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, piros        |
| GTIN (EAN)     | 4032248141531              |  |
| Qty.           | 720 ST                     |  |
| Típus          | WS 8/5 MC NE OR            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521690</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, narancssárga |
| GTIN (EAN)     | 4032248143092              |  |
| Qty.           | 720 ST                     |  |
| Típus          | WS 8/5 MC NE GE            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521687</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, sárga        |
| GTIN (EAN)     | 4032248141548              |  |
| Qty.           | 720 ST                     |  |
| Típus          | WS 8/5 MC NE BL            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773521693</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, kék          |
| GTIN (EAN)     | 4032248141715              |  |
| Qty.           | 720 ST                     |  |
| Típus          | WS 10/5 PLUS MC NE WS      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1046380000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, fehér       |
| GTIN (EAN)     | 4032248782086              |  |
| Qty.           | 600 ST                     |  |
| Típus          | WS 10/5 MC NE WS           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1635000000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, fehér       |
| GTIN (EAN)     | 4008190261948              |  |
| Qty.           | 720 ST                     |  |
| Típus          | WS 10/5 MC NE RT           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773531686</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, piros       |
| GTIN (EAN)     | 4032248141746              |  |
| Qty.           | 720 ST                     |  |
| Típus          | WS 10/5 MC NE GE           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773531687</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, sárga       |
| GTIN (EAN)     | 4032248141753              |  |
| Qty.           | 720 ST                     |  |
| Típus          | WS 10/5 MC NE BL           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1773531693</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, kék         |
| GTIN (EAN)     | 4032248141814              |  |
| Qty.           | 720 ST                     |  |
| Típus          | WS 10/5 M PLUS MC NE WS    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2003770000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, fehér       |
| GTIN (EAN)     | 4050118424447              |  |
| Qty.           | 600 ST                     |  |

## S2T 2.5 6C BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | WS 10/5 M MC NE WS         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1792000000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00     |
| GTIN (EAN)     | 4032248223862              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                             |
| Qty.           | 720 ST                     |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE BL           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397166              | Weidmueller, kék  |
| Qty.           | 1000 ST                    |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE BR           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118051865              | Weidmueller, barna  |
| Qty.           | 1000 ST                    |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE GE           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397135              | Weidmueller, sárga  |
| Qty.           | 1000 ST                    |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE GN           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397142              | Weidmueller, zöld   |
| Qty.           | 1000 ST                    |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE GR           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397159              | Weidmueller, szürke   |
| Qty.           | 1000 ST                    |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE OR           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118062632              | Weidmueller, narancssárga                                     |
| Qty.           | 1000 ST                    |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE RT           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397128              | Weidmueller, piros  |
| Qty.           | 1000 ST                    |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE SW           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118263817              | Weidmueller, fekete   |
| Qty.           | 1000 ST                    |   |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE VI           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118042764              | Weidmueller, ibolyaszín                                       |
| Qty.           | 1000 ST                    |   |

## S2T 2.5 6C BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1000 ST                    |   |
| Típus          | DEK 5/5 S MC NE WS         | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118145793              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 400 ST                     |   |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használhatók. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ATPG 2.5 MI-R              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991960000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376685              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | ATPG 2.5/3                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2041190000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118409604              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |
| Típus          | ATPG 2.5/5                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2041180000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118409505              |   |
| Qty.           | 25 ST                      |   |

## S2T 2.5 6C BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Véglapok és elválasztólapok




Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SEP 2T 2.5 6C              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">3093280000</a> | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 101 mm, Szélesség: 5.1 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN)     | 4099987110235              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1 RM             | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">3112300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4099987196413              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 RM            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">3112310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4099987196420              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## S2T 2.5 6C BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ZQV 2.5N/10                | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118447989              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 BK             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2831750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416982              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 BL             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1527880000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448573              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 RD             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2108910000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118486018              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | ZQV 2.5N/10 WT             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2831640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416876              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

### Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 2.5N/2                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm  |
| GTIN (EAN)     | 4050118448467              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 BK              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416906              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm           |
| GTIN (EAN)     | 4050118448658              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2108470000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm         |
| GTIN (EAN)     | 4050118448542              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/2 WT              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831560000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm         |
| GTIN (EAN)     | 4064675416692              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/20                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118447972              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 BK             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831760000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416999              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 BL             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527890000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448566              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 RD             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2108920000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118485899              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/20 WT             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831650000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416883              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## S2T 2.5 6C BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 2.5N/3                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448450              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 BK              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm         |
| GTIN (EAN)     | 4064675416913              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm            |
| GTIN (EAN)     | 4050118448641              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2108690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448535              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/3 WT              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4064675416807              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/4                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118448443              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 BK              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416920              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527780000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448634              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2108700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448528              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/4 WT              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416814              |   |
| Qty.           | 60 ST                      |   |

## S2T 2.5 6C BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 2.5N/5                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118448436              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 BK              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416937              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448627              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2108710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448511              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/5 WT              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416821              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50                | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118411362              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 BK             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm       |
| GTIN (EAN)     | 4064675417002              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 BL             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527920000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448559              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 RD             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2109000000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118486001              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/50 WT             | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416890              |   |
| Qty.           | 5 ST                       |   |

## S2T 2.5 6C BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 2.5N/6                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118448429              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 BK              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416944              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448610              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2108720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448504              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/6 WT              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416838              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/7                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118448412              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 BK              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416951              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527830000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448603              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2108810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448498              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/7 WT              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416845              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

### Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | ZQV 2.5N/8                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118448405              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 BK              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416968              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527840000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448597              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2108870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448481              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 WT              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416852              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9                 | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118447996              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 BK              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831740000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fekete, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm       |
| GTIN (EAN)     | 4064675416975              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 BL              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1527870000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm          |
| GTIN (EAN)     | 4050118448580              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 RD              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2108900000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4050118448474              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |
| Típus          | ZQV 2.5N/9 WT              | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2831630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm        |
| GTIN (EAN)     | 4064675416869              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

**S2T 2.5 6C BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tartozékok****Tesztadapter és tesztaljzatok**

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1276300000</a> | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm <sup>2</sup> , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190026080              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |