

IE-AD-3RJ12-1:1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ha olyan adapterre van szüksége, amellyel egyetlen 8-erű installációs kábelt használhat két 4-erű szolgáltatáshoz, akkor a Weidmüller kábelosztó a megfelelő választás.

Jellemzők:

- IP 20
- Cat.5
- a keskeny kialakítás miatt egymás mellé szerelhetők a rendezőpanelek

Általános rendelési adatok

Változat	Cable splitter module, IP20
Rendelési szám	3095680000
Típus	IE-AD-3RJ12-1:1
GTIN (EAN)	4099987117050
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

37 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

-40 °C...85 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

1. csatlakozás

RJ12

2. csatlakozás

RJ12

Szín

fekete

Ház fő anyaga

PBT, UL 94: V-0

Érintkező felület

Arany a nikkelt felett

Árnyékolás

árnyékolatlan

Védelmi osztály

IP20

Dugaszolási ciklusok

750

Villamos tulajdonságok

Szigetelési ellenállás

1000 MΩ at 500 V DC

Névleges feszültség

125 V

Általános szabványok

Csatlakozó, standard

TIA-1096-A

Besorolások

ETIM 8.0

EC000313

ETIM 9.0

EC000313

ETIM 10.0

EC000313

ECLASS 14.0

27-44-03-20

ECLASS 15.0

27-44-03-20

Rajzok

