


SPGTB 2.5 2T 6C/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Egyes alkalmazások a rugalmas kialakítás vagy a felszerelés megkönnyítése érdekében dugaszolható, moduláris megoldásokat igényelnek. Ha az adott funkciót biztosító teljes egységet kell előgyártani vagy lecserélni, ott moduláris és rugalmas csatlakozórendszerekre van szükség. Dugaszolható sorkapcsaink gyorsan szerelhetők, és 100%-osan gyárilag bevizsgáltak.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Dugaszolható sorkapocs, SNAP IN, sötétbézs, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások száma: 6, Szintek száma: 2, TS 35 |
| Rendelési szám | 3096130000 |
| Típus | SPGTB 2.5 2T 6C/2 |
| GTIN (EAN) | 4099987120890 |
| Qty. | 50 Darab |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 52 mm | Mélység (coll) | 2.0472 inch |
| Magasság | 115 mm | Magasság (coll) | 4.5275 inch |
| Szélesség | 5.1 mm | Szélesség (coll) | 0.2008 inch |
| Nettó tömeg | 19.91 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyag adatok

| | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------|-----------|
| Alapanyag | Wemid | Szín | sötétbézs |
| A működési elemek színe | zöld | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|-----|
| Véglap szükséges | Igen | Potenciálok száma | 2 |
| Szintek száma | 2 | Rögzítési pontok száma szintenként | 3 |
| Keresztkötött szintek belül | Nem | PE-csatlakozás | Nem |
| Tartósín | TS 35 | N funkció | Nem |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Nem |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|-------|---|------|
| Nyitott oldala | jobb | Felpattintható | Igen |
| Rögzítés típusa | TS 35 | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Felszerelés típusa | TS 35 | | |

Névleges adatok

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet | 2.5 mm ² | Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges DC feszültség | 800 V | Névleges áram | 24 A |
| Áram maximum vezetékknál | 24 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ | Névleges lökőfeszültség | 8 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 mW | Szennyezés súlyossága | 3 |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|--|---------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | SNAP IN |
|--|---------|

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | A2 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 |
| Csatlakozási irány | felső | Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csatlakozás típusa | SNAP IN | Csatlakozások száma | 6 |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm ² | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.34 mm ² |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm ² | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.34 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm ² | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0.34 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 4 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.34 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 0.34 mm ² |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás | 2.5 mm ² | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás | 0.34 mm ² |


Általános

| | | | |
|---|---------------|---|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 |
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Tartósín | TS 35 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 | | |

Drawings



SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 2.5N/10 | Változat |
| Rendelési szám | 1527690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527880000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/10 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108910000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1527540000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/2 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108470000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 | Változat |
| Rendelési szám | 1527720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/20 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527890000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | |
| Qty. | 20 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZQV 2.5N/20 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 20, |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1527570000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/3 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108690000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 3, |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1527590000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/4 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108700000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 4, |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm |
| Qty. | 60 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1527620000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/5 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108710000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 5, |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm |
| Qty. | 20 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1527730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | |
| Qty. | 5 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527920000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | |
| Qty. | 5 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/50 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2109000000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | |
| Qty. | 5 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 | Változat |
| Rendelési szám | 1527630000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527820000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/6 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108720000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 | Változat |
| Rendelési szám | 1527640000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527830000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/7 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1527670000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | |
| Qty. | 20 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 2.5N/8 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527840000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/8 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 | Változat |
| Rendelési szám | 1527680000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 BL | Változat |
| Rendelési szám | 1527870000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | ZQV 2.5N/9 RD | Változat |
| Rendelési szám | 2108900000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | |
| Qty. | 20 ST | |

Dugók



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APGCE | Változat |
| Rendelési szám | 1514490000 | Kódoló elem (kapocs), Wemid, narancssárga, Szélesség: 3.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118321906 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | APGSR 2.5/4 | Változat |
| Rendelési szám | 2457580000 | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118472998 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | APGSR 2.5/4 - 4P | Változat |
| Rendelési szám | 2457590000 | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118472967 | |
| Qty. | 25 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APGSR 2.5/4 - 8P | Változat |
| Rendelési szám | 2457600000 | Feszültségmentesítő (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118472929 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | APGLE 2.5/4 | Változat |
| Rendelési szám | 2457570000 | Rögzőtőkengyelek (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118473100 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | APGPC 2.5 | Változat |
| Rendelési szám | 1514500000 | Kapocsfedél, narancssárga, Wemid, Magasság: 10.1 mm, Szélesség: 4.8 mm, Mélység: 14.27 mm, V-O |
| GTIN (EAN) | 4050118322002 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | APG 2.5 L | Változat |
| Rendelési szám | 1513830000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321623 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | APG 2.5 L BL | Változat |
| Rendelési szám | 1513840000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118321388 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | APG 2.5 L GN | Változat |
| Rendelési szám | 1513850000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118321616 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | APG 2.5 MI | Változat |
| Rendelési szám | 1513880000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321630 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | APG 2.5 MI BL | Változat |
| Rendelési szám | 1513900000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118321432 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | APG 2.5 MI GN | Változat |
| Rendelési szám | 1513930000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118321456 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | APG 2.5 R | Változat |
| Rendelési szám | 1513940000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321548 | |
| Qty. | 50 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | APG 2.5 R BL | Változat |
| Rendelési szám | 1513950000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, kék |
| GTIN (EAN) | 4050118321647 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | APG 2.5 R GN | Változat |
| Rendelési szám | 1513980000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, zöld |
| GTIN (EAN) | 4050118321470 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | APG 2.5/1 | Változat |
| Rendelési szám | 1513720000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 1, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321326 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | APG 2.5/10 | Változat |
| Rendelési szám | 1513770000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 10, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321487 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | APG 2.5/2 | Változat |
| Rendelési szám | 1513640000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 2, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321180 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | APG 2.5/3 | Változat |
| Rendelési szám | 1513650000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 3, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321340 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | APG 2.5/3-BG-BL-GN | Változat |
| Rendelési szám | 1513820000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 3, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321449 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | APG 2.5/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1513670000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 4, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321524 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | APG 2.5/4-3BG-GN | Változat |
| Rendelési szám | 1513790000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 4, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321364 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | APG 2.5/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1513680000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 5, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321333 | |
| Qty. | 25 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | APG 2.5/5-3BG-BL-GN | Változat |
| Rendelési szám | 1513780000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 5, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321357 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | APG 2.5/6 | Változat |
| Rendelési szám | 1513690000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 6, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321463 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | APG 2.5/7 | Változat |
| Rendelési szám | 1513700000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 7, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321296 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | APG 2.5/8 | Változat |
| Rendelési szám | 1513730000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 8, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321425 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | APG 2.5/9 | Változat |
| Rendelési szám | 1513740000 | Dugó, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Pólusszám: 9, sötétbézs |
| GTIN (EAN) | 4050118321197 | |
| Qty. | 20 ST | |

DEK 5/5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapocokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2007110000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118391862 | |
| Qty. | 800 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

WS 8/5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alakkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 8/5 MM WS | Változat |
| Rendelési szám | 2007150000 | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392029 | |
| Qty. | 800 ST | |

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájliját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | DEK 5/5 MC NE BL | Változat |
| Rendelési szám | 1609801693 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, kék |
| GTIN (EAN) | 4008190397166 | |
| Qty. | 1000 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | DEK 5/5 MC NE BR | Változat |
| Rendelési szám | 1249870000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, barna |
| GTIN (EAN) | 4050118051865 | |
| Qty. | 1000 ST | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE GE | Változat |
| Rendelési szám | 1609801687 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, sárga |
| GTIN (EAN) | 4008190397135 | |
| Qty. | 1000 ST | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE GN | Változat |
| Rendelési szám | 1609801688 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, zöld |
| GTIN (EAN) | 4008190397142 | |
| Qty. | 1000 ST | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE GR | Változat |
| Rendelési szám | 1609801691 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, szürke |
| GTIN (EAN) | 4008190397159 | |
| Qty. | 1000 ST | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE OR | Változat |
| Rendelési szám | 1238340000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, narancssárga |
| GTIN (EAN) | 4050118062632 | |
| Qty. | 1000 ST | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE RT | Változat |
| Rendelési szám | 1609801686 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, piros |
| GTIN (EAN) | 4008190397128 | |
| Qty. | 1000 ST | |
| Típus | DEK 5/5 MC NE SW | Változat |
| Rendelési szám | 1457550000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fekete |
| GTIN (EAN) | 4050118263817 | |
| Qty. | 1000 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

V0



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE V0 WS | Változat |
| Rendelési szám | 1388530000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118188622 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1000 ST | |

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE VI | Változat |
| Rendelési szám | 1249860000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764 | Weidmueller, ibolyaszín |
| Qty. | 1000 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1609801044 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1000 ST | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.


- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1609810000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 200 ST | |

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC NE GE | Változat |
| Rendelési szám | 1907520000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, sárga |
| GTIN (EAN) | 4032248532100 | |
| Qty. | 1000 ST | |
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1854490000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4032248393596 | |
| Qty. | 1000 ST | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | DEK 5/5 PLUS MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1854500000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, Vevőspecifikus |
| GTIN (EAN) | 4032248393602 | |
| Qty. | 200 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 S MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1341620000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 400 ST | |

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egy lépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 S MC SDR | Változat |
| Rendelési szám | 1341590000 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042 | Weidmueller, Vevőspecifikus |
| Qty. | 80 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SC/1 BK | Változat |
| Rendelési szám | 2475310000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | AEB 35 SC/1 | Változat |
| Rendelési szám | 1991920000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Qty. | 50 ST | |

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Változat |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 | Változat |
| Rendelési szám | 2661280000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Változat |
| Rendelési szám | 2661300000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Változat |
| Rendelési szám | 2661290000 | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Qty. | 20 ST | |

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 2749610000 | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | |
| Qty. | 1 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Véglapok és elválasztólapok




Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SEP PGTB 2T 2.5 6C | Változat |
| Rendelési szám | 3096200000 | Véglap sorkapcsokhoz, sötétbézs, Magasság: 112.92 mm, Szélesség: 2.1 mm, V-O, Wemid, Felpattintható: Igen |
| GTIN (EAN) | 4099987120951 | |
| Qty. | 20 ST | |

Dugók



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SPG 2.5 L | Változat |
| Rendelési szám | 3030160000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások száma: 1, Pólusszám: 1, Szélesség: 5.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4099986973183 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | SPG 2.5 L BL | Változat |
| Rendelési szám | 3030290000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások száma: 1, Pólusszám: 1, Szélesség: 5.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4099986973312 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | SPG 2.5 L GN | Változat |
| Rendelési szám | 3030240000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások száma: 1, Pólusszám: 1, Szélesség: 5.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4099986973268 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | SPG 2.5 MI | Változat |
| Rendelési szám | 3030090000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások száma: 1, Pólusszám: 1, Szélesség: 5.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4099986973114 | |
| Qty. | 50 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SPG 2.5 MI BL | Változat |
| Rendelési szám | 3030260000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973282 | száma: 1, Pólusszám: 1, Szélesség: 5.1 mm |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | SPG 2.5 MI GN | Változat |
| Rendelési szám | 3030220000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973244 | száma: 1, Pólusszám: 1, Szélesség: 5.1 mm |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | SPG 2.5 R | Változat |
| Rendelési szám | 3030190000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973213 | száma: 1, Pólusszám: 1, Szélesség: 5.1 mm |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | SPG 2.5 R BL | Változat |
| Rendelési szám | 3030300000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973329 | száma: 1, Pólusszám: 1, Szélesség: 5.1 mm |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | SPG 2.5 R GN | Változat |
| Rendelési szám | 3030210000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973237 | száma: 1, Pólusszám: 1, Szélesség: 5.1 mm |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | SPG 2.5/1 | Változat |
| Rendelési szám | 3030250000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973275 | száma: 1, Pólusszám: 1, Szélesség: 5.1 mm |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | SPG 2.5/10 | Változat |
| Rendelési szám | 3030100000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973121 | száma: 10, Pólusszám: 10, Szélesség: 51 mm |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | SPG 2.5/2 | Változat |
| Rendelési szám | 3030170000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973190 | száma: 2, Pólusszám: 2, Szélesség: 10.2 mm |
| Qty. | 40 ST | |
| Típus | SPG 2.5/3 | Változat |
| Rendelési szám | 3030200000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973220 | száma: 3, Pólusszám: 3, Szélesség: 15.3 mm |
| Qty. | 30 ST | |
| Típus | SPG 2.5/3-BG-BL-GN | Változat |
| Rendelési szám | 3030270000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973299 | száma: 3, Pólusszám: 3, Szélesség: 15.3 mm |
| Qty. | 30 ST | |

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SPG 2.5/4 | Változat |
| Rendelési szám | 3030150000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973176 | száma: 4, Pólusszám: 4, Szélesség: 20.4 mm |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | SPG 2.5/4-3BG-GN | Változat |
| Rendelési szám | 3030230000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973251 | száma: 4, Pólusszám: 4, Szélesség: 20.4 mm |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | SPG 2.5/5 | Változat |
| Rendelési szám | 3030130000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973152 | száma: 5, Pólusszám: 5, Szélesség: 25.5 mm |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | SPG 2.5/5-3BG-BL-GN | Változat |
| Rendelési szám | 3030280000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973305 | száma: 5, Pólusszám: 5, Szélesség: 25.5 mm |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | SPG 2.5/6 | Változat |
| Rendelési szám | 3030140000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973169 | száma: 6, Pólusszám: 6, Szélesség: 30.6 mm |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | SPG 2.5/7 | Változat |
| Rendelési szám | 3030110000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973138 | száma: 7, Pólusszám: 7, Szélesség: 35.7 mm |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | SPG 2.5/8 | Változat |
| Rendelési szám | 3030120000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973145 | száma: 8, Pólusszám: 8, Szélesség: 40.8 mm |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | SPG 2.5/9 | Változat |
| Rendelési szám | 3030180000 | Dugasz (kapocs), SNAP IN, 2.5 mm ² , 24 A, 800 V, Csatlakozások |
| GTIN (EAN) | 4099986973206 | száma: 9, Pólusszám: 9, Szélesség: 45.9 mm |
| Qty. | 10 ST | |

Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékelt állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

SPGTB 2.5 2T 6C/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | FZS 2/4 RT/80 SAKT4 | Változat |
| Rendelési szám | 1276300000 | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm ² , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080 | |
| Qty. | 20 ST | |