

BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Pótalkatrész, Zsanércsap, 10 MPP, 12 MPP
Rendelési szám	3098500000
Típus	BRES REPLACEMENT HINGE
GTIN (EAN)	4099987129831
Qty.	1 Darab

BRES REPLACEMENT HINGE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Tanúsítványok**

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Mélység	70 mm	Mélység (coll)	2.7559 inch
Magasság	7.8 mm	Magasság (coll)	0.3071 inch
Szélesség	7.8 mm	Szélesség (coll)	0.3071 inch
Nettó tömeg	220 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Besorolások

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		

BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Tűzvédelmi kapcsoló



Biztonságos távoli leállításhoz A fotovoltaikus tetőrendszerekhez szükség lehet egy leválasztó eszközre annál a pontnál, ahol a kábelek az épületbe lépnek, ami az épületben az energiahálózathoz csatlakozik. Ez lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén a tűzoltók anélkül végezhesék a munkát, hogy feleslegesen veszélyeztetnék magukat. A megtáplálás helyreállításakor a PV Next tűzvédelmi kapcsoló automatikusan visszakapcsolja a PV sztringeket.

Általános rendelési adatok

Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	8000130053	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültségvédelem I/II, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231770	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	8000130058	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültségvédelem I/II, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231763	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	Változat
Rendelési szám	8000130052	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124997	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	Változat
Rendelési szám	8000130051	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987124980	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	8000130057	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültségvédelem I/II, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231800	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Változat
Rendelési szám	8000130056	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültségvédelem I/II, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987231794	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	Változat
Rendelési szám	8000130055	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, WM4C, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125024	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	Változat
Rendelési szám	8000130054	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, Tűzvédelmi kapcsoló, PV Next, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Távoli leválasztó, MC4-Evo 2, 1100 V
GTIN (EAN)	4099987125000	
Qty.	1 ST	

BRES REPLACEMENT HINGE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

DC generátor összekötő dobozok biztosítók nélkül



Váltóirányítókhoz való, 1–12 MPP nyomkövetővel ellátott PV Next generátor összekötő dobozok szolgálnak a napelemes rendszer egyenáramú oldalának védelmére. A generátor összekötő dobozok védik a váltóirányítót a túlfeszültségek ellen, és így megfelelnek az CLC/TS 5 1643-32 európai irányelvnek. Emellett ezek a termékek lehetővé teszik a rendszer fordított áramok elleni védelmét, valamint sztringek összevonását a kábelek megtakarítása érdekében a szerelés alatt.

Általános rendelési adatok

Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD1...	Változat
Rendelési szám	8000112516	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4099986850019	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 1O 10MPP SPD1...	Változat
Rendelési szám	8000106274	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 10 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986665354	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	Változat
Rendelési szám	8000115469	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, WM4C
GTIN (EAN)	4099986879126	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	Változat
Rendelési szám	8000107558	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 12 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986665361	
Qty.	1 ST	
Típus	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD...	Változat
Rendelési szám	8000107559	Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, PV Next, 1100 V, 10 MPP, 2 bemenet / 2 kimenet MPP-nként, Túlfeszültség-védelem I/II, MC4-Evo 2
GTIN (EAN)	4099986665378	
Qty.	1 ST	