

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Általános rendelési adatok

Változat	OMNIMATE Data - USB csatlakozók, NYÁK dugaszoló csatlakozó, USB 3.1, C típus, 10 Gbit/s, SMD-forrasztott csatlakozás, 180°, Dugaszolási ciklusok: ≥ 10000, Pólusszám: 24, LCP, Arany a nikkel felett, Tekercs
Rendelési szám	3100390000
Típus	USB3.1C S1V DN4 RL
GTIN (EAN)	4099987137645
Qty.	1000 Darab
Csomagolás	Tekercs

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	4.3 mm	Mélység (coll)	0.1693 inch
Magasság	9.25 mm	Magasság (coll)	0.3642 inch
Szélesség	8.94 mm	Szélesség (coll)	0.352 inch
Nettó tömeg	10 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Electrical properties

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	100 V AC	Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Névleges feszültség	5 V		

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	LCP	Szín	fekete
Színkóda (hasonló)	RAL 9011	Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező alapanyaga	Rézötövezet	Érintkező anyaga	Foszforbronz ötvözet
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Üzemi hőmérséklet, min.	-30 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C		

Csomagolás

Csomagolás	Tekercs	VPE hosszúság	0.00 mm
VPE szélesség	0.00 mm	VPE magasság	0.00 mm

Rendszerspecifikációk

Pólusszám	24	LED	Nem
Forrasztótüske hossza (l)	1.15 mm	Felszerelés NYÁK-ra	SMD-forrasztott csatlakozás
Árnyékoló anyag	Sárgaréz	Árnyékolás	Igen
Oldalsó kivezetés, jellemzők	Forrasztható peremes aljzat	Átviteli sebesség	10 Gbit/s
Forrasztótüskék száma pólusonként	1	Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás
Terméksalád	OMNIMATE Data - USB csatlakozók	Raszter mm-ben (P)	0.50 mm
Védelmi osztály	IP20	Dugaszolási ciklusok	≥ 10000
Kimenő könyök	180°	Árnyékolás felülete	nikkelezett
Shield tabs	none	Teljesítménykategória	10 Gbit/s
Forrasztási eljárás	Reflow forrasztás, Kézi forrasztás		

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Product image

