


USB3.1C S1V DN4 RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image**Általános rendelési adatok**

Változat	OMNIMATE Data - USB csatlakozók, NYÁK dugaszoló csatlakozó, USB 3.1, C típus, 10 Gbit/s, SMD-forrasztott csatlakozás, 180°, Dugaszolási ciklusok: ≥ 10000, Pólusszám: 24, LCP, Arany a nikkel felett, Tekercs
Rendelési szám	3100390000
Típus	USB3.1C S1V DN4 RL
GTIN (EAN)	4099987137645
Qty.	1000 Darab
Csomagolás	Tekercs

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	4.3 mm	Mélység (coll)	0.1693 inch
Magasság	9.25 mm	Magasság (coll)	0.3642 inch
Szélesség	8.94 mm	Szélesség (coll)	0.352 inch
Nettó tömeg	10 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Electrical properties

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	100 V AC	Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Névleges feszültség	5 V		

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	LCP	Szín	fekete
Színkóda (hasonló)	RAL 9011	Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező alapanyaga	Rézötövezet	Érintkező anyaga	Fosforbronz ötvözet
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Üzemi hőmérséklet, min.	-30 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C		

Csomagolás

Csomagolás	Tekercs	VPE hosszúság	0.00 mm
VPE szélesség	0.00 mm	VPE magasság	0.00 mm

Rendszerspecifikációk

Pólusszám	24	LED	Nem
Forrasztótüske hossza (l)	1.15 mm	Felszerelés NYÁK-ra	SMD-forrasztott csatlakozás
Árnyékoló anyag	Sárgaréz	Árnyékolás	Igen
Oldalsó kivezetés, jellemzők	Forrasztható peremes aljzat	Átviteli sebesség	10 Gbit/s
Forrasztótüskék száma pólusonként	1	Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás
Terméksalád	OMNIMATE Data - USB csatlakozók	Raszter mm-ben (P)	0.50 mm
Védelmi osztály	IP20	Dugaszolási ciklusok	≥ 10000
Kimenő könyök	180°	Árnyékolás felülete	nikkelezett
Shield tabs	none	Teljesítménykategória	10 Gbit/s
Forrasztási eljárás	Reflow forrasztás, Kézi forrasztás		

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Besorolások

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Product image

