

**HDC HQ 2 FAS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A HQ-sorozat - jelentős funkciók egy kompakt kialakításban. Az elektromos jellemzők önmagukért beszélnek. A vezeték csatlakozási szint axiális csavarhoz van kialakítva. Ez a technológia lehetővé teszi a vezeték speciális szerszámok nélküli csatlakoztatását. Egy egyszerű imbuszkulcs elegendő.

**Általános rendelési adatok**

Változat	HDC-betét, Hüvely, 400 V, 40 A, Pólusszám: 2, Axiális csavaros csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 1
Rendelési szám	<a href="#">3100750000</a>
Típus	HDC HQ 2 FAS
GTIN (EAN)	4099987140171
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E310075

## Méretetek és tömegek

Szélesség	21 mm	Szélesség (coll)	0.8268 inch
Átmérő	4 mm	Nettó tömeg	21 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Méret

Szélesség	21 mm
-----------	-------

## Általános adatok

Pólusszám	2	Dugaszolási ciklusok, ezüst	≥ 500
Dugaszolási ciklusok, arany	≥ 500	Dugaszolási ciklus, ón	≥ 500
Csatlakozás típusa	Axiális csavaros csatlakozás	Telepítési szerkezeti méret	1
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	szürke
Szigetelőanyag	PC	Felületi minőség	Egyéb
Típus	Hüvely	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	Polikarbonát
Sorozat	HQ	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	400 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	6 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	40 A
Halogénmentes	false	BG	1
Jelérintkezők száma	0	Táperintkezők száma	2

## Jelérintkező

Meghúzási nyomaték, max.	1.5 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	0.5 Nm
Csupaszolási hossz, jel	6 mm		

## Táperintkező



Csatlakozás típusa, táperintkező	Axiális csavaros csatlakozás	Meghúzási nyomaték, max.	1.5 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	0.5 Nm		

## Változat

Csatlakozás típusa	Axiális csavaros csatlakozás	Telepítési szerkezeti méret	1
Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Felületi minőség	Egyéb	Alapanyag	Polikarbonát
BG	1		

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		



## Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 0.5X3.0X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008380000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056347	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.5X3.0X80	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008320000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056262	
Qty.	1 ST	
Típus	SDIS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008390000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056354	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008330000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qty.	1 ST	
Típus	SDIS 0.8X4.0X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008400000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056361	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.8X4.0X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008340000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056293	
Qty.	1 ST	

## HDC HQ 2 FAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kombinált csavarozó és vágószerszám „Swiftly® CS”

Kombinált vágó/csupaszoló szerszám: Swiftly® CS és Swiftly® CS készlet max. 1,5 mm<sup>2</sup> tömör és 2,5 mm<sup>2</sup> flexibilis méretű rézkábelek krimpelésmentes munkákhoz.

## Általános rendelési adatok

Típus	SWIFTY CS SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9006060000</a>	Vágó-csavarozó szerszám, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248257638	
Qty.	1 ST	

## 2 pólusú



A HQ-sorozat - jelentős funkciók egy kompakt kialakításban. Az elektromos jellemzők önmagukért beszélnek. A vezeték csatlakozási szint axiális csavarhoz van kialakítva. Ez a technológia lehetővé teszi a vezeték speciális szerszámok nélküli csatlakoztatását. Egy egyszerű imbuszkulcs elegendő.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC HQ 2 MAS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3100530000</a>	HDC-betét, Dugó, 400 V, 40 A, Pólusszám: 2, Axiális csavaros csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 1
GTIN (EAN)	4099987138680	
Qty.	1 ST	

## HA



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez. Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

**HDC HQ 2 FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3142030000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok
GTIN (EAN)	4099987491730	
Qty.	10 ST	