

**HDC HQ 2 HV FAS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A HQ-sorozat - jelentős funkciók egy kompakt kialakításban. Az elektromos jellemzők önmagukért beszélnek. A vezeték csatlakozási szint axiális csavarhoz van kialakítva. Ez a technológia lehetővé teszi a vezeték speciális szerszámok nélküli csatlakoztatását. Egy egyszerű imbuszkulcs elegendő.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | HDC-betét, Hüvely, 830 V, 40 A, Pólusszám: 2, Axiális csavaros csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 1 |
| Rendelési szám | <a href="#">3100770000</a>                                                                                 |
| Típus          | HDC HQ 2 HV FAS                                                                                            |
| GTIN (EAN)     | 4099987140218                                                                                              |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                    |

## HDC HQ 2 HV FAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E310075                     |

## Méreték és tömegek

|           |         |                  |             |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Mélység   | 21 mm   | Mélység (coll)   | 0.8268 inch |
| Magasság  | 39.8 mm | Magasság (coll)  | 1.5669 inch |
| Szélesség | 21 mm   | Szélesség (coll) | 0.8268 inch |
| Átmérő    | 4 mm    | Nettó tömeg      | 36 g        |

## Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Méret

|           |       |
|-----------|-------|
| Szélesség | 21 mm |
|-----------|-------|

## Általános adatok

|                                       |                              |                                    |                  |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Pólusszám                             | 2                            | Dugaszolási ciklusok, ezüst        | ≥ 500            |
| Dugaszolási ciklusok, arany           | ≥ 500                        | Dugaszolási ciklus, ón             | ≥ 500            |
| Csatlakozás típusa                    | Axiális csavaros csatlakozás | Telepítési szerkezeti méret        | 1                |
| UL 94 éghetőségi osztály              | V-0                          | Szín                               | szürke           |
| Szigetelőanyag                        | PC                           | Felületi minőség                   | Ezüst-passzívált |
| Típus                                 | Hüvely                       | Túlfeszültség kategória            | III              |
| Szennyezés súlyossága                 | 3                            | Alapanyag                          | Rézötvözet       |
| Sorozat                               | HQ                           | Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 830 V            |
| Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984) | 6 kV                         | Névleges áram (DIN EN 61984)       | 40 A             |
| Halogénmentes                         | false                        | BG                                 | 1                |
| Jelérintkezők száma                   | 0                            | Táperintkezők száma                | 2                |

## Jelérintkező

|                          |        |                          |        |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Meghúzási nyomaték, max. | 1.5 Nm | Meghúzási nyomaték, min. | 0.5 Nm |
| Csupaszolási hossz, jel  | 6 mm   |                          |        |

## PE csatlakozási adatok

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás |
|-----------------------|----------------------|

## HDC HQ 2 HV FAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tápegység

|                               |                              |                          |        |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| Csatlakozás típusa, tápegység | Axiális csavaros csatlakozás | Meghúzási nyomaték, max. | 1.5 Nm |
| Meghúzási nyomaték, min.      | 0.5 Nm                       |                          |        |



## Változat

|                              |                              |                              |                     |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa           | Axiális csavaros csatlakozás | Telepítési szerkezeti méret  | 1                   |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 10 mm <sup>2</sup>           | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Felületi minőség             | Ezüst-passzívált             | Alapanyag                    | Rézötvözet          |
| BG                           | 1                            |                              |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 |             |             |

## Drawings



## HDC HQ 2 HV FAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | SDIS 0.5X3.0X100           | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008380000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056347              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |
| Típus          | SDS 0.5X3.0X80             | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008320000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056262              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |
| Típus          | SDIS 0.6X3.5X100           | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008390000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056354              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008330000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056286              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |
| Típus          | SDIS 0.8X4.0X100           | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008400000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056361              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |
| Típus          | SDS 0.8X4.0X100            | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008340000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056293              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |

## HDC HQ 2 HV FAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kombinált csavarozó és vágószerszám „Swift® CS”

Kombinált vágó/csúszoló szerszám: Swift® CS és Swift® CS készlet max. 1,5 mm<sup>2</sup> tömör és 2,5 mm<sup>2</sup> flexibilis méretű rézkábelek krimpelésmentes munkákhoz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Típus          | SWIFTY CS SET              | Változat                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">9006060000</a> | Vágó-csavarozó szerszám, Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN)     | 4032248257638              |                                                |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                |

## 2 pólusú



A HQ-sorozat - jelentős funkciók egy kompakt kialakításban. Az elektromos jellemzők önmagukért beszélnek. A vezeték csatlakozási szint axiális csavarhoz van kialakítva. Ez a technológia lehetővé teszi a vezeték speciális szerszámok nélküli csatlakoztatását. Egy egyszerű imbuszkulcs elegendő.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC HQ 2 MAS               | Változat                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">3100530000</a> | HDC-betét, Dugó, 400 V, 40 A, Pólusszám: 2, Axiális csavaros csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4099987138680              |                                                                                                          |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                          |

## HA



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez. Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

**HDC HQ 2 HV FAS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus          | HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP    | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">3142030000</a> | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok |
| GTIN (EAN)     | 4099987491730              |                                    |
| Qty.           | 10 ST                      |                                    |