

SAIBWP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A kerek M8 dugaszolható csatlakozók különösen szűkös helyeken használhatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Terepen rögzíthető csatlakozó, M8
Rendelési szám	3103390000
Típus	SAIBWP-P-4A-3.5/5.5-M8
GTIN (EAN)	4099987149723
Qty.	1 Darab

SAIBWP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Átmérő	14 mm	Nettó tömeg	17 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4
Kódolás	nincs
Érintkező felület	Ni/Au
Csatlakozás típusa	PUSH IN
Ház fő anyaga	PBT cink présöntvény
Kábelátmérő, max.	5.5 mm
Kábelátmérő, min.	3.5 mm
Érintkező anyaga	CuSn
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm ²
Névleges áram	4 A
Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Szennyezés súlyossága	3
Az érintkező típusa	Hüvely
Névleges feszültség	Névleges feszültség 30 V Feszültségtípus AC/DC
Árnyékolás csatlakozás	Nem
Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Csatlakozási keresztmetszet, max.	0.5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.14 mm ²

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-104
----------------------	-----------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAIBWP-P-4A-3.5/5.5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Méretrajz



Póluskiosztás

