

HDC HQ 2 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HQ sorozatok - nagy tudás kompakt kialakításban. A villamos jelleggörbék magukért beszélnek. A vezeték csatlakozás szintjét sajtoló csatlakozáshoz terveztük meg. A bevált sajtoló csatlakozót már évtizedek óta használják. A sajtolt csatlakozók nem tartoznak a betétek szállítási terjedelmébe.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | HDC-betét, Hüvely, 400 V, 40 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető érintkező, Telepítési szerkezeti méret: 1 |
| Rendelési szám | 3103510000 |
| Típus | HDC HQ 2 FC |
| GTIN (EAN) | 4099987151238 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E92202 |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E310075 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 21 mm | Mélység (coll) | 0.8268 inch |
| Magasság | 34.8 mm | Magasság (coll) | 1.3701 inch |
| Szélesség | 20.4 mm | Szélesség (coll) | 0.8031 inch |
| Átmérő | 4 mm | Nettó tömeg | 18.3 g |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Méret

| | | | |
|-----------|---------|----------------|-------|
| Szélesség | 20.4 mm | Dugó magassága | 21 mm |
|-----------|---------|----------------|-------|

Általános adatok

| | | | |
|--|--------|------------------------------------|-----------------------|
| Pólusszám | 2 | Dugaszolási ciklusok, ezüst | ≥ 500 |
| Dugaszolási ciklusok, arany | ≥ 500 | Csatlakozás típusa | Krimpelhető érintkező |
| Telepítési szerkezeti méret | 1 | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Szín | szürke | Szigetelőanyag | PC |
| Felületi minőség | Egyéb | Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
| Típus | Hüvely | Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Alapanyag | Polikarbonát |
| Sorozat | HQ | Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 400 V |
| Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984) | 6 kV | Névleges áram (DIN EN 61984) | 40 A |
| Halogénmentes | false | BG | 1 |
| Jelérintkezők száma | 0 | Táperintkezők száma | 2 |
| Védelmi osztály | IP20 | | |

PE csatlakozási adatok

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Csatlakozás típusa PE | Krimpelhető csatlakozás |
|-----------------------|-------------------------|

Táperintkező



| | | |
|--|--------------------|---------|
| Csupaszolási hossz a kábelátmérő szerint | Csupaszolási hossz | 9.00 mm |
|--|--------------------|---------|

Változat

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető érintkező | Telepítési szerkezeti méret | 1 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1.5 mm ² |
| Felületi minőség | Egyéb | Alapanyag | Polikarbonát |
| BG | 1 | | |

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 | | |



Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | SDIS 0.5X3.0X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008380000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056347 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDS 0.5X3.0X80 | Változat |
| Rendelési szám | 9008320000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056262 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDIS 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008390000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDS 0.6X3.5X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008330000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDIS 0.8X4.0X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008400000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056361 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SDS 0.8X4.0X100 | Változat |
| Rendelési szám | 9008340000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056293 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tartozékok

Kombinált csavarozó és vágószerszám „Swiftly® CS”



Kombinált vágó/csupaszoló szerszám: Swiftly® CS és Swiftly® CS készlet max. 1,5 mm² tömör és 2,5 mm² flexibilis méretű rézkábelek krimpelésmentes munkákhoz.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SWIFTY CS SET | Változat |
| Rendelési szám | 9006060000 | Vágó-csavarozó szerszám, Egykezes vágószerszám |
| GTIN (EAN) | 4032248257638 | |
| Qty. | 1 ST | |

Krimpelhető érintkezők, HX



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC C HX BM1.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1002950000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötívözet |
| GTIN (EAN) | 4032248697236 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | HDC C HX BM10.0AG | Változat |
| Rendelési szám | 1526190000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HQ, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 8, fordított, Rézötívözet |
| GTIN (EAN) | 4050118332087 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | HDC C HX BM2.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1002960000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötívözet |
| GTIN (EAN) | 4032248697243 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | HDC C HX BM4.0AG | Változat |
| Rendelési szám | 1002970000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötívözet |
| GTIN (EAN) | 4032248697250 | |
| Qty. | 25 ST | |

HDC HQ 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC C HX BM6.0AG | Változat |
| Rendelési szám | 1002980000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, fordított, Rézötvezet |
| GTIN (EAN) | 4032248697267 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | HDC C HX SM1.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1002910000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvezet |
| GTIN (EAN) | 4032248697090 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | HDC C HX SM10.0AG | Változat |
| Rendelési szám | 1526150000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HQ, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 8, fordított, Rézötvezet |
| GTIN (EAN) | 4050118332131 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | HDC C HX SM2.5AG | Változat |
| Rendelési szám | 1002920000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvezet |
| GTIN (EAN) | 4032248697106 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | HDC C HX SM4.0AG | Változat |
| Rendelési szám | 1002930000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvezet |
| GTIN (EAN) | 4032248697212 | |
| Qty. | 25 ST | |
| Típus | HDC C HX SM6.0AG | Változat |
| Rendelési szám | 1002940000 | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, fordított, Rézötvezet |
| GTIN (EAN) | 4032248697229 | |
| Qty. | 25 ST | |

2 pólusú



A HQ sorozatok - nagy tudás kompakt kialakításban. A villamos jelleggörbék magukért beszélnek. A vezeték csatlakozás szintjét sajtoló csatlakozáshoz terveztük meg. A bevált sajtoló csatlakozót már évtizedek óta használják. A sajtolt csatlakozók nem tartoznak a betétek szállítási terjedelmébe.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC HQ 2 MC | Változat |
| Rendelési szám | 3103500000 | HDC-betét, Dugó, 400 V, 40 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető érintkező, Telepítési szerkezeti méret: 1 |
| GTIN (EAN) | 4099987151221 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC HQ 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

HA



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | HDC HA 3/4 HQ5 PUSHIN CP | Változat | |
| Rendelési szám | 3142030000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer | |
| GTIN (EAN) | 4099987491730 | | |
| Qty. | 10 ST | | |