

**HDC HQ 4 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A HQ sorozatok - nagy tudás kompakt kialakításban. A villamos jelleggörbék magukért beszélnek. A vezeték csatlakozás szintjét sajtoló csatlakozáshoz terveztük meg. A bevált sajtoló csatlakozót már évtizedek óta használják. A sajtolt csatlakozók nem tartoznak a betétek szállítási terjedelmébe.

**Általános rendelési adatok**

Változat	HDC-betét, Dugó, 830 V, 40 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető érintkező, Telepítési szerkezeti méret: 1
Rendelési szám	<a href="#">3103540000</a>
Típus	HDC HQ 4 MC
GTIN (EAN)	4099987151283
Qty.	1 Darab

## HDC HQ 4 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E92202
Tanúsítvány száma (cURus)	E310075

## Méreték és tömegek

Mélység	21 mm	Mélység (coll)	0.8268 inch
Magasság	40 mm	Magasság (coll)	1.5748 inch
Szélesség	20.4 mm	Szélesség (coll)	0.8031 inch
Átmérő	4 mm	Nettó tömeg	18.3 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Méret

Szélesség	20.4 mm	Dugó magassága	21 mm
-----------	---------	----------------	-------

## Általános adatok

Pólusszám	4	Dugaszolási ciklusok, ezüst	≥ 500
Dugaszolási ciklusok, arany	≥ 500	Csatlakozás típusa	Krimpelhető érintkező
Telepítési szerkezeti méret	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szín	szürke	Szigetelőanyag	PC
Felületi minőség	Egyéb	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Típus	Dugó	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	Polikarbonát
Sorozat	HQ	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	830 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	40 A
Halogénmentes	false	BG	1
Jelérintkezők száma	0	Tápérintkezők száma	4
Védelmi osztály	IP20		

## Tápérintkező

Csupaszolási hossz a kábelátmérő szerint	Csupaszolási hossz	9.00 mm
--	--------------------	---------



## Változat

Csatlakozás típusa	Krimpelhető érintkező	Telepítési szerkezeti méret	1
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Felületi minőség	Egyéb	Alapanyag	Polikarbonát
BG	1		

**Technical data****Besorolások**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

Drawings



## Accessories

## Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 0.5X3.0X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008380000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056347	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.5X3.0X80	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008320000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056262	
Qty.	1 ST	
Típus	SDIS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008390000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056354	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008330000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qty.	1 ST	
Típus	SDIS 0.8X4.0X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008400000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056361	
Qty.	1 ST	
Típus	SDS 0.8X4.0X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008340000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056293	
Qty.	1 ST	

## HDC HQ 4 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kombinált csavarozó és vágószerszám „Swifty® CS”

Kombinált vágó/csupaszoló szerszám: Swifty® CS és Swifty® CS készlet max. 1,5 mm<sup>2</sup> tömör és 2,5 mm<sup>2</sup> flexibilis méretű rézkábelek krimpelésmentes munkákhoz.

## Általános rendelési adatok

Típus	SWIFTY CS SET	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9006060000</a>	Vágó-csavarozó szerszám, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4032248257638	
Qty.	1 ST	

## Krimpelhető érintkezők, HX

A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC C HX BM1.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002950000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötívözet
GTIN (EAN)	4032248697236	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX BM10.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1526190000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HQ, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 8, fordított, Rézötívözet
GTIN (EAN)	4050118332087	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX BM2.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002960000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötívözet
GTIN (EAN)	4032248697243	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX BM4.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002970000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HQ, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötívözet
GTIN (EAN)	4032248697250	
Qty.	25 ST	

## HDC HQ 4 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Típus	HDC C HX BM6.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002980000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Hüvely, Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4032248697267	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX SM1.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002910000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4032248697090	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX SM10.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1526150000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HQ, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 8, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4050118332131	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX SM2.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002920000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4032248697106	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX SM4.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002930000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4032248697212	
Qty.	25 ST	
Típus	HDC C HX SM6.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002940000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, fordított, Rézötívózet
GTIN (EAN)	4032248697229	
Qty.	25 ST	

## 4 pólusú



A HQ sorozatok - nagy tudás kompakt kialakításban. A villamos jelleggörbék magukért beszélnek. A vezeték csatlakozás szintjét sajtoló csatlakozáshoz terveztük meg. A bevált sajtoló csatlakozót már évtizedek óta használják. A sajtolt csatlakozók nem tartoznak a betétek szállítási terjedelmébe.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC HQ 4 FC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">3103550000</a>	HDC-betét, Hüvely, 830 V, 40 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető érintkező, Telepítési szerkezeti méret: 1
GTIN (EAN)	4099987151559	
Qty.	1 ST	

**Accessories****HA**

Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.  
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

**Általános rendelési adatok**

Típus	HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">3142030000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok	
GTIN (EAN)	4099987491730		
Qty.	10 ST		