

HDC 06B ABU BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A műanyagházak különösen azoknál az alkalmazásoknál használhatók, ahol a fémek ellenállása nem elegendő. Emellett az itt látható házak könnyebbek és kissé olcsóbbak, mint a standard alumíniumházak. Ezért olyan alkalmazásokban lehet értelme a műanyagházak használatának, ahol nem szükséges, hogy az anyagok robusztusak legyenek. A tömítettség továbbra is IP65.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	3107170000
Típus	HDC 06B ABU BP
GTIN (EAN)	4099987172066
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	43 mm	Mélység (coll)	1.6929 inch
Magasság	30.6 mm	Magasság (coll)	1.2047 inch
Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3.1496 inch
Hossz	80 mm	Hossz, inch	3.1496 inch
Nettó tömeg	77 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Méretetek

Kábelbevezetés Nem

Verzió

Kábelbevezetések mérete	none	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Fedél	burkolat nélkül	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Ház kivitele	Válaszfalház	Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető
Kivitel	Standard	Telepítési szerkezeti méret	3
Kábelbevezetés	Nem	Típus	Válaszfal (átvezető)
Szorítós változat	Oldalt rögzítő bilincs	Tömítés	NBR
Belső menet	M 32	Szín (RAL)	RAL 9005
BG	3	Suitable for ModuPlug®	Igen

Általános adatok

UL 94 éghetőségi osztály V-0 Védelmi osztály IP65, bedugva

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



HDC 06B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A műanyagházak különösen azoknál az alkalmazásoknál használhatók, ahol a fémek ellenállása nem elegendő. Emellett az itt látható házak könnyebbek és kissé olcsóbbak, mint a standard alumíniumházak. Ezért olyan alkalmazásokban lehet értelme a műanyagházak használatának, ahol nem szükséges, hogy az anyagok robusztusak legyenek. A tömítettség továbbra is IP65.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16D TSBU 1M25 BP	Változat
Rendelési szám	3164350000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkegyl az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: 1*M25, M 25, M 32
GTIN (EAN)	4099987800563	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16D TSBU 1M32 BP	Változat
Rendelési szám	3107180000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kegyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4099987172080	
Qty.	1 ST	

Fedél, kábelbevezetés felül



A műanyagházak különösen azoknál az alkalmazásoknál használhatók, ahol a fémek ellenállása nem elegendő. Emellett az itt látható házak könnyebbek és kissé olcsóbbak, mint a standard alumíniumházak. Ezért olyan alkalmazásokban lehet értelme a műanyagházak használatának, ahol nem szükséges, hogy az anyagok robusztusak legyenek. A tömítettség továbbra is IP65.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 16D TOBU 1M25 BP	Változat
Rendelési szám	3164330000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25, M 32
GTIN (EAN)	4099987800525	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC 16D TOBU 1M32 BP	Változat
Rendelési szám	3164290000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkegyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32
GTIN (EAN)	4099987800143	
Qty.	1 ST	

HDC 06B ABU BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

3- as méret



A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

Pólusok száma: 6

Névleges áram: 24 A

Névleges feszültség: 500 V

Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HE 6 FP	Változat
Rendelési szám	1873520000	HDC-betét, Hüvely, 500 V, 24 A, Pólusszám: 6, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC HE 6 MP	Változat
Rendelési szám	1873530000	HDC-betét, Dugó, 500 V, 24 A, Pólusszám: 6, PUSH IN, Telepítési szerkezeti méret: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
Qty.	1 ST	