

IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Előkonfekcionált kábelek 2x RJ45-tel, IP20 védelemmel, okosmérési alkalmazásokhoz használható, Cat.6 Microline - extravékony (AWG30), árnyékolatlan, szűk terekhez, egyéb színek kérésre

Általános rendelési adatok

Változat	Patchkábel, Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.4 m, , egyenes, 6 kV
Rendelési szám	3109120004
Típus	IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186421
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Hossz	0.4 m	Hossz, inch	15.748 inch
Nettó tömeg	16 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
----------------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 60603-7

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint
------------------------------------	-----	------------	----------------------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard IEC 60603-7

Dugó

Csatlakozó, jobb	RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan	Csatlakozó, bal	RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan
------------------	---	-----------------	---

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan
-----------------	---

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan
------------------	---

Kábel elektromos tulajdonságai

Névleges lökőfeszültség	6 kV	Kategória	Cat. 6
-------------------------	------	-----------	--------

IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Olajokkal szembeni ellenállás	No	Szín	fehér
Halogén	Nem	Lángterjedéssel szembeni ellenállás	No

Kábel szerkezet

Köpeny színe	fehér	Keresztmetszet	4x2xAWG30/7
Árnyékolás	U/UTP	Vezetékek száma	8
Szigetelés	PE	Köpenyátmérő, max.	3.3 mm
Köpenyátmérő, min.	2.9 mm	Köpeny anyaga	LSZH
Színkód gyűű	fehér / kék, fehér / narancssárga, fehér / zöld, white / brown		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

