

MULTIMETER DMM 600V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alapkitelben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és dióvizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

Általános rendelési adatok

Változat	Multiméter, Igen
Rendelési szám	3113220000
Típus	MULTIMETER DMM 600V
GTIN (EAN)	4099987201292
Qty.	1 Darab

MULTIMETER DMM 600V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	350 g
-------------	-------

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Digitális multiméter
-----------------	----------------------

Mérő- és vizsgálókészülék

Mért kapacitás érték, max.	100 µF	Mért kapacitás érték, min.	0.01 nF
Mérési tartomány kategória	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	Mért áramérték, max.	10 A
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C
Frekvenciatartomány, max.	5 MHz	Frekvenciatartomány, min.	1 mHz
Frekvenciamérés	Igen	Kijelző	digitális
Védelmi osztály	IP40	Ellenállás mérési tartomány, max.	40 Ω
Ellenállás mérési tartomány, min.	0.1 Ω	Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Igen	Frekvenciamérés, max.	5000 mHz
Igaz RMS méréssel (TRMS)	Nem	Hőmérséklet-mérési tartomány, max.	500 °C
Kijelző háttérvilágítással	Nem	Feszültségmérés, DC, max.	600 V
Mérési tartomány kiválasztás	Automatikus	Mérési kapcsolás kategória	IV. KAT. / 300 V; III. KAT. / 600 V
Kapacitásméréssel	Igen	Ellenállásmérés elérhető	Igen
Vezetőképesség-méréssel	Igen	Adattároló funkcióval	Igen
Hőmérsékletméréssel	Igen	Feszültségmérés, AC, max.	600 V
Áramerősség-mérési tartomány, AC, max.	10 A	Áramerősség-mérési tartomány, DC, max.	10 A
Ellenállás vizsgálat / dióvizsgálattal	Igen	Ellenállásmérés, max.	40 MΩ
Relatív érték méréssel	Igen		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000069	ETIM 9.0	EC000069
ETIM 10.0	EC000069	ECLASS 14.0	27-20-03-01
ECLASS 15.0	27-20-03-01		

MULTIMETER DMM 600V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

