

MULTIMETER CCM 400A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Multiméterekkel sokféle változó mérhető. Alapkitelben mindegyik műszer képes feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és dióvizsgálatra. Az egyes multiméterek extra mérési funkcióival emellett olyan paramétereik is mérhetők, mint az áram, a frekvencia, a kapacitás és a hőmérséklet. A digitális multimétereken átlátható kijelző található, amiről egyszerűen és közvetlenül leolvashatók az adatok. Ezekkel a műszerekkel a mérési tartományok helytelen átváltásából vagy a kijelző hibás leolvasásából eredő tévedések teljesen kiküszöbölhetők.

Általános rendelési adatok

Változat	Multiméter, Igen
Rendelési szám	3113240000
Típus	MULTIMETER CCM 400A
GTIN (EAN)	4099987201315
Qty.	1 Darab

MULTIMETER CCM 400A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	42 mm	Mélység (coll)	1.6535 inch
Magasság	220 mm	Magasság (coll)	8.6614 inch
Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3.1496 inch
Nettó tömeg	350 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Digitális lakatfogó
-----------------	---------------------

Mérő- és vizsgálókészülék

Mért kapacitás érték, max.	100 µF	Mért kapacitás érték, min.	51.2 nF
Mérési tartomány kategória	CAT IV	AC feszültség mérési tartomány	1 - 1,000 V
DC-feszültség mérési tartomány	1 - 1.500 V	Mért áramérték, max.	400 A
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	0 °C
Frekvenciatartomány, max.	5000 MHz	Frekvenciatartomány, min.	5000 Hz
Frekvenciamérés	Igen	Kijelző	digitális
Védelmi osztály	IP40	Áram típusa	AC/DC
Ellenállás mérési tartomány, max.	40 kΩ	Ellenállás mérési tartomány, min.	400 Ω
Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA típus	Elektromos összeköttetés vizsgálat	Igen
Adapterként érhető el, amellyel multiméterhez lehet csatlakozni	Nem	Feszültségmérés kapcsolási kategória, max.	1000 V
DC feszültségméréssel	Igen	Igaz RMS méréssel (TRMS)	Igen
Kijelző háttérvilágítással	Igen	Mérési tartomány kiválasztás	Automatikus
Kapacitásméréssel	Igen	Kóboráram-méréssel	Nem
Hőmérsékletméréssel	Nem	Fogó nyílásszélessége	35 mm
Felharmonikus-méréssel	Nem	AC-feszültségméréssel	Igen
A táp- és visszatérő vezeték árammérése elérhető	Nem	Áramerősség-mérési tartomány, AC, max.	400 A
Áramerősség-mérési tartomány, DC, max.	1500 A		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ETIM 10.0	EC000380	ECLASS 14.0	27-20-03-12
ECLASS 15.0	27-20-03-12		

MULTIMETER CCM 400A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

