

HDC HP 550 SSF 2 SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller HighPower tartozékai kiegészítik a RockStar® HighPower összekötő elemeket, és növelik azok biztonságát, stabilitását és könnyű használhatóságát. A robusztus fedelek, a precíz kódolóelemek és a kiváló minőségű rögzítőelemek megbízható magasáramú csatlakozásokat biztosítanak – ideálisak energetikai, vasúti és ipari alkalmazásokhoz.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-betét, 0 V, 0 A, Pólusszám: 2, Telepítési szerkezeti méret: 8
Rendelési szám	3118130000
Típus	HDC HP 550 SSF 2 SET
GTIN (EAN)	409998724384 1
Qty.	1 Darab

HDC HP 550 SSF 2 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Magasság	46 mm	Magasság (coll)	1.811 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Hossz	140 mm	Hossz, inch	5.5118 inch
Rögzítési méret - magasság	130 mm	Rögzítési méret - szélesség	32 mm
Nettó tömeg	160.04 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Pólusszám	2	Telepítési szerkezeti méret	8
UL 94 éghetőségi osztály	None	Szín	Ezüstsürke
Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	Nemesacél, rozsdamentes
Sorozat	HighPower	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	0 V
Névleges áram (DIN EN 61984)	0 A	Halogénmentes	false
BG	8	Védelmi osztály	Nincs

Általános adatok

Szín	Ezüstsürke	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	Nemesacél, rozsdamentes	Sorozat	HighPower

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

HDC HP 550 SSF 2 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

