

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Átfogó portfólió flexibilis helyszíni adatkábelezéshez: a speciális szerszámoktól az #5. kat. D-kódolású és #6. kat. X-kódolású csatlakozókig, valamint robusztus árnyékoló hüvelyekig. Ezek az alkatrészek megbízható, helyszínen konfekcionált adatkapcsolatokat tesznek lehetővé – ideálisak ipari alkalmazásokhoz, gyors telepítéshez és maximális rugalmassághoz.

Általános rendelési adatok

Változat	Locator for crimping tool
Rendelési szám	3125010000
Típus	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5
GTIN (EAN)	4099987279550
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	43 g
-------------	------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Szorszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás
-------------------------	----------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



Die Einstellungen am Locator zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS BM0.02-0.5 AU	7	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-12 AU	8	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



Átfogó portfólió flexibilis helyszíni adatkábelezéshez: a speciális szerszámoktól az #5. kat. D-kódolású és #6. kat. X-kódolású csatlakozókig, valamint robusztus árnyékoló hüvelyekig. Ezek az alkatrészek megbízható, helyszínen konfekcionált adatkapcsolatokat tesznek lehetővé – ideálisak ipari alkalmazásokhoz, gyors telepítéshez és maximális rugalmassághoz.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	Változat
Rendelési szám	2592710000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603910	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	Változat
Rendelési szám	2592690000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603798	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	Változat
Rendelési szám	2592730000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603934	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Változat
Rendelési szám	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	Változat
Rendelési szám	2592700000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603903	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	Változat
Rendelési szám	2592720000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603927	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	Változat
Rendelési szám	2592740000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603941	
Qty.	1 ST	

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

D-SUB sajtolható érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Változat
Rendelési szám	2748720000	Hüvely, arany, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890631	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Változat
Rendelési szám	2748730000	Hüvely, arany, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890549	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	Változat
Rendelési szám	2748700000	Dugó, arany, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890709	
Qty.	100 ST	
Típus	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	Változat
Rendelési szám	2748710000	Dugó, arany, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890556	
Qty.	100 ST	