

CUTFIX PRO FEEDER XL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Különálló huzalok automatikus méretre vágásához
- Nagy ismétlési pontosság a precíz DC-szervohajtásnak köszönhetően
- Interfész az automatikus vágó IBM-kompatibilis számítógéppel történő vezérléséhez

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3125090000
Típus	CUTFIX PRO FEEDER XL
GTIN (EAN)	4099987282055
Qty.	1 Darab

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	370 mm	Mélység (coll)	14.5669 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9.8425 inch
Szélesség	300 mm	Szélesség (coll)	11.811 inch
Nettó tömeg	13000 g		

Automatikus vágás

Korrigált terhelés	0.1 kW	Nagyság előzetes kiválasztása, max.	Beszabályozható alkatrész mennyiség kódja
Hajtás	elektromos	Billentyűzet	Touch display
Kijelző	LCD kijelző	Hossz előzetes kiválasztása, max.	999999 mm
Hossz előzetes kiválasztása, min.	10 mm	Szoftver	IBM-kompatibilis PC-vel történő adatcseréhez
Nyílás (max. átmérő)	8 mm külső átmérőig	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Flexible/solid individual conductors	max. 10 mm ² / max. 2.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		