

USB2.0C S1V DA4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Változat	OMNIMATE Data - USB csatlakozók, NYÁK dugaszoló csatlakozó, USB 2.0, C típus, 480 Mbps, SMD-forrasztott csatlakozás, 180°, Dugaszolási ciklusok: ≥ 10000, Pólusszám: 16, LCP, Arany a nikkelt felett, Tekercs
Rendelési szám	3125420000
Típus	USB2.0C S1V DA4 RL
GTIN (EAN)	4099987285872
Qty.	6000 Darab
Csomagolás	Tekercs

USB2.0C S1V DA4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	4.3 mm	Mélység (coll)	0.1693 inch
Magasság	9.25 mm	Magasság (coll)	0.3642 inch
Szélesség	8.94 mm	Szélesség (coll)	0.352 inch
Nettó tömeg	10 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Electrical properties

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	500 V AC	Térfogati ellenállás	0,04 Ω
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ	Névleges feszültség	20 V

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	LCP	Szín	fekete
Színkála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező alapanyaga	Rézötvözet	Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Üzemi hőmérséklet, min.	-30 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C		

Csomagolás

Csomagolás	Tekercs	VPE hosszúság	0.00 mm
VPE szélesség	0.00 mm	VPE magasság	0.00 mm

Rendszerspecifikációk

Pólusszám	16	LED	Nem
Felszerelés NYÁK-ra	SMD-forrasztott csatlakozás	Árnyékoló anyag	Rozsdamentes acél
Árnyékolás	Igen	Oldalsó kivezetés, jellemzők	Forrasztható peremes aljzat
Átviteli sebesség	480 Mbps	Forrasztótűskék száma pólusonként	1
Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Termékcsalád	OMNIMATE Data - USB csatlakozók
Raszter mm-ben (P)	0.50 mm	Védelmi osztály	IP20
Dugaszolási ciklusok	≥ 10000	Kimenő könyök	180°
Árnyékolás felülete	nikkelezett	Shield tabs	none
Teljesítménykategória	480 Mbps	Forrasztási eljárás	Reflow forrasztás, Kézi forrasztás

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

USB2.0C S1V DA4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

