

PICOPAK-VI70-RDIV-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Még nem kapható termék,
 előzetes termékadatok.



Leválasztó erősítők, passzív leválasztók, határérték kapcsolók és mérésátalakítók – köztük hőmérsékletmérő-átalakítók – sorkapocsblokkos szerkezeti kialakítással. Ideálisak a pontos jelfeldolgozáshoz és a megbízható jelleválasztáshoz korlátozott szerelési hely esetén is.

- Kompakt, 6 mm-es szerkezeti kialakítás – olyan lapos, mint egy sorkapocsblokk
- Üzemi hőmérséklet -40 °C és $+70\text{ °C}$ között (modelltől függően)
- Csavaros vagy PUSH-IN csatlakozóval rendelkező változatok.
- Egyes modellek QR-kóddal és állapot-LED jelzőfényvel rendelkeznek a könnyű jelölés érdekében

Általános rendelési adatok

Változat	Jelátalakító/-leválasztó, Input : 0 – 70 V DC, Output : 0-10 V, Tápfeszültség: Nincs külső tápellátás
Rendelési szám	3127370000
Típus	PICOPAK-VI70-RDIV-P
GTIN (EAN)	4099987294959
Qty.	10 Darab

PICOPAK-VI70-RDIV-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search [UL weboldal](#)
Tanúsítvány száma (cULus) E141197

Méreték és tömegek

Mélység	62.5 mm	Mélység (coll)	2.4606 inch
Magasság	89.4 mm	Magasság (coll)	3.5197 inch
Szélesség	6.4 mm	Szélesség (coll)	0.252 inch
Nettó tömeg	0 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	5 - 95% rel. humidity		

Meghibásodási valószínűség

SIL az IEC 61508 szerint Egyik sem

Bemenet

Ellenállás	177.5 kΩ	Bemenet mérési tartomány	0...70 V DC
------------	----------	--------------------------	-------------

Kimenet

Terhelő impedancia árama	<600 Ω	Kimenő feszültség, megjegyzés	0...10 V
Tápfeszültség (kimenet)	no		

Általános adatok

Alkalmazások	Feszültségosztó	Pontosság	feszültségosztó ≤ 1%-a (alaphiba kimeneti teljes skálánál)
Védelmi osztály	IP20	Tápfeszültség	Nincs külső tápellátás
Névleges áramfelvétel	1 VA	Konfiguráció	nincs
Üzemi magasság	≤ 2000 m		

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PUSH IN

Besorolások

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

PICOPAK-VI70-RDIV-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

