

SFX-VT 11/60 MM BP GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kiemelkedő rugalmasság: SFX

Az SFX jelölő a legjobb megoldás a kábelek azonosítására, ha Ön a hagyományos kábelkötegelős megoldást preferálja. A kábelek nem minden esetben egyenesen futnak. Az SFX jelölők rendkívül rugalmas anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jelölő könnyedén követi a kábelek és kábelrögzítők görbületeit. Az Ön előnyei összefoglalva:

Időjárással szembeni ellenállás vizsgálata az ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 3. táblázat, A eljárása szerint, 1 ciklus 5000 óránként

Egyedileg címkézett az M-Print® PRO

Easy használatával és gyors nyomtatás a THM MultiMark használatával

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3128310000
Típus	SFX-VT 11/60 MM BP GE
GTIN (EAN)	4099987301664
Qty.	6000 Darab

SFX-VT 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.6 mm	Mélység (coll)	0.0236 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0.5118 inch
Nettó tömeg	0.55 g		

Általános adatok

Nyomtatás típusa	üres	Változat	halogénmentes
Szélesség	13 mm	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C
Szín	sárga	Halogén	Nem
Alapanyag	Poliuretán	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	10.5 x 44 mm		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	40 mm
Vezeték külső átmérő, min.	7 mm	Kábelkötegelő csatorna	Lapos
Vezeték külső átm.	7 - 40 mm	Hozzávaló kábelkötegelő	Műanyag

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		