Adatlap

THM MT30X DIA 30 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Különféle színű, kiváló minőségű poliészter címkék és kedvező árú papírcímkék kaphatók
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3128420000
Típus	THM MT30X DIA 30 RT
GTIN (EAN)	4099987301770
Qty.	1000 Darab

Adatlap

THM MT30X DIA 30 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Átmérő	30 mm	Nettó tömeg	0.17 g

Általános adatok

Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Nyomtatás módja	Hőnyomtató	Változat	Öntapadós, halogénmentes
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	Szín	piros
Halogén	Nem	Alapanyag	Poliészter
Nyomtatott karakterek	nélkül	UL 969 tanúsítvány	Igen
Szám tekercsenként	1000		

Készülékjelölők

Átmérő	30 mm	Halogén	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		