

IE-C6GO6LD0012F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|--|
| Változat | Patchkábel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.2 m, 6 kV |
| Rendelési szám | 3136130012 |
| Típus | IE-C6GO6LD0012F40F40-X-K3KV |
| GTIN (EAN) | 4099987349345 |
| Qty. | 20 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|-------------|--------------|
| Hossz | 1.2 m | Hossz, inch | 47.2441 inch |
| Nettó tömeg | 30.2 g | | |

Hőmérsékletetek

| | | |
|----------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -20 °C...60 °C |
|----------------------|-------------------|----------------|

Általános szabványok

| | | | |
|----------------------|------------|--|-----------------------|
| Csatlakozó, standard | TIA-1096-A | Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|----------------------|------------|--|-----------------------|

Dugó

| | | | |
|------------------|---|-----------------|---|
| Csatlakozó, jobb | RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan | Csatlakozó, bal | RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan |
|------------------|---|-----------------|---|

Dugó, bal

| | |
|-----------------|---|
| Csatlakozó, bal | RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan |
|-----------------|---|

Dugó, jobb

| | |
|------------------|---|
| Csatlakozó, jobb | RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan |
|------------------|---|

Kábel elektromos tulajdonságai

| | | | |
|-------------------------|-------|----------------------------|----------|
| Névleges lökőfeszültség | 6 kV | Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Kategória | Cat.3 | Szigetelő feszültség, max. | 300 V |

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

| | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------|
| Olajokkal szembeni ellenállás | No | Szín | piros, szürke |
| Halogén | Nem | Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1 |

Kábel szerkezet

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|--------|
| Köpenyátmérő | 4.8 mm | Köpeny színe | szürke |
| Keresztmetszet | 3x2xAWG 24/7 | Árnyékolás | U/UTP |
| Vezetékek száma | 6 | Köpenyátmérő, max. | 5 mm |
| Köpenyátmérő, min. | 4.6 mm | Köpeny anyaga | LSZH |

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |