Data sheet


CRIKIT S 24VDC 1CO L/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



Reléaljzatok csavaros csatlakozással a gyors telepítéshez

Általános rendelési adatok

Változat	CUBESERIES, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC, Folytonos áram: 16 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám	3137440000
Típus	CRIKIT S 24VDC 1CO L/D
GTIN (EAN)	4099987361903
Qty.	10 Darab

Data sheet

CRIKIT S 24VDC 1CO L/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	72.8 mm	Mélység (coll)	2.8661 inch
Magasság	80 mm	Magasság (coll)	3.1496 inch
Szélesség	15.8 mm	Szélesség (coll)	0.622 inch
Nettó tömeg	61 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Ambient temperature	-20 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet			

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	24 V DC	Névleges áram, DC	23,5 mA
Névleges teljesítmény	565 mW	Tekercsellenállása	1440 Ω ± 10 %
Állapotjelző	Zöld világítódióda	Védőáramkör	Csillapító dióda
Coil voltage of the replacement relay deviating from the rated control voltage	Nem	Coil voltage of the replacement relay	24 V DC

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	Névleges áram	16 A @ 1CO with bridged output wire connections; 12 A; @ 1CO without bridged output wire connections
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél	0.1 Hz	Max. kapcsolási feszültség, AC	250 V
Max. kapcsolási feszültség, DC	250 V	AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	4000
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	384 W @ 24 V	Bekapcsolási késleltetés	≤ 12 ms
Kikapcsolási késleltetés	≤ 6 ms	Érintkező típusa	1 CO contact (AgNi)
Mechanikai élettartam	3 x 107 kapcsolási ciklusok	Min. kapcsolási teljesítmény	10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Általános adatok

Üzemi magasság	≤ 2000 m, tengerszint felett	
Tartósín	TS 35	
Ellenőrző gomb elérhető	No	
Szín	fekete	
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész	Alkatrész	Aljzat
	UL94 éghetőségi osztály	V-2

CRIKIT S 24VDC 1CO L/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

	Alkatrész	Reléfedél
	UL94 éghetőségi osztály	V-2

Szigetelések koordinálása

Túlfeszültség kategória	II	Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal	5 kVeff / 1min
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága	3 KVeff / 1 min.	Átütési szilárdság a tartósín felé	5 kVeff / 1 min
Lökőfeszültség	4 kV (1,2/50 µs)	Védelmi osztály	IP20

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	8 mm
Meghúzási nyomaték, min.	0.7 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2.5 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	2.5 mm²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	2.5 mm²	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	4 mm²
Iker-érvéghüvelyek, min.	1.5 mm²	Iker érvéghüvelyek, max.	2.5 mm²
Kés mérete	PZ 1		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


CRIKIT S 24VDC 1CO L/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Drawings


Kapcsolási rajz




Graph




Graph



Graph






CRIKIT S 24VDC 1CO L/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Miscellaneous



CRIKIT S 24VDC 1CO L/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Keresztösszekötők



Keresztösszekötés aljzatokhoz a CUBESERIES CRI-en belül.
- Verziók piros és kék színű műanyaggal a potenciál kódolásához

Verziók PUSH IN aljzatok:
- 8 tűs keresztösszekötés a tekercs A1 és A2 csatlakozóihoz
- 2 tűs dugaszoló híd a szomszédos aljzatok csatlakoztatásához
- 2 tűs dugaszoló híd a kimeneti csatornák csatlakoztatásához egy aljzaton belül

Verzió a csavaros aljzatokhoz:
- 8 tűs keresztösszekötés a szomszédos aljzatok csatlakoztatásához

Általános rendelési adatok

Típus	CXI CCS 8P GY	Változat
Rendelési szám	3052620000	CUBESERIES, Keresztösszekötő
GTIN (EAN)	4099987022446	
Qty.	2 ST	

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó




VDE szigetelt csillagfejű csavarhúzó, típus: Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, kimenet ISO 8764-PZ szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIK PZ1 X 80	Változat
Rendelési szám	2749920000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897227	
Qty.	1 ST	

Tartozékok



Rendszertartozék
Fedezze fel a u-remote rendszer tartozékainak széles választékát – ideális kiegészítők ahhoz, hogy feladatait még hatékonyabban és még rugalmasabban végezhesse.

CRIKIT S 24VDC 1CO L/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Általános rendelési adatok

Típus	UR20-EBK-ACC	Változat
Rendelési szám	1346610000	End bracket, ,
GTIN (EAN)	4050118151596	
Qty.	5 ST	

MultiFit



MultiMark MultiFit
Versenytársak csatlakozóihoz.
A rugalmas felületkikészítés egyszerűsíti a szerelést.
Ez a speciális anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél.
A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.A MultiMark előnyei:
• Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
• Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
• A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
• Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
• Hely a többsoros nyomtatáshoz
• Firm hold and durable printing
• Continuous strips save installation time
• Easy mounting thanks to an innovative composite material
• Large label field for optimal legibility
• High flexibility thanks to manufacturer independence
] • Firm hold and durable printing
• Continuous strips save installation time
• Easy mounting thanks to an innovative composite material
• Large label field for optimal legibility
• High flexibility thanks to manufacturer independence

Általános rendelési adatok

Típus	MF 10/3.5 MM WS	Változat
Rendelési szám	2885970000	Sorkapocs jelölő, 10 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 fehér
GTIN (EAN)	4064675854579	
Qty.	850 ST	
Típus	MF 10/5 MM WS	Változat
Rendelési szám	2519170000	Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118531190	
Qty.	600 ST	
Típus	MF 10/6 MM WS	Változat
Rendelési szám	2519180000	Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118531404	
Qty.	500 ST	

CRIKIT S 24VDC 1CO L/D


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	MF 10/8 MM WS	Változat
Rendelési szám	2519190000	Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118531411	
Qty.	400 ST	
Típus	MF 10/10 MM WS	Változat
Rendelési szám	2886000000	Sorkapocs jelölő, 10 x 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4064675854609	
Qty.	300 ST	
Típus	MF 10/7.6 MM WS	Változat
Rendelési szám	2885990000	Sorkapocs jelölő, 10 x 7.6 mm, Raszter mm-ben (P): 7.60 fehér
GTIN (EAN)	4064675854593	
Qty.	400 ST	

Üres



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
- Használatra kész jelölők standard nyomtatással
- Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
- Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
- Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	MF 10/10 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1856760000	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 10 mm, Raszter mm-ben (P): 10.00 Phoenix, Entrelec, fehér
GTIN (EAN)	4032248401031	
Qty.	200 ST	
Típus	MF 10/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1677160000	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, fehér
GTIN (EAN)	4008190475505	
Qty.	600 ST	
Típus	MF 10/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1677220000	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, fehér
GTIN (EAN)	4008190475529	
Qty.	600 ST	

CRIKIT S 24VDC 1CO L/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Típus	MF 10/8 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1868440000	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 Phoenix, Entrelec, fehér
GTIN (EAN)	4032248440023	
Qty.	350 ST	

MultiFit



MultiMark MultiFit
Versenytársak csatlakozóihoz.
A rugalmas felületkikészítés egyszerűsíti a szerelést.
Ez a speciális anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél.
A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.A MultiMark előnyei:
• Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
• Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
• A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
• Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
• Hely a többsoros nyomtatáshoz
• Firm hold and durable printing
• Continuous strips save installation time
• Easy mounting thanks to an innovative composite material
• Large label field for optimal legibility
• High flexibility thanks to manufacturer independence
] • Firm hold and durable printing
• Continuous strips save installation time
• Easy mounting thanks to an innovative composite material
• Large label field for optimal legibility
• High flexibility thanks to manufacturer independence

Általános rendelési adatok

Típus	MF 10/4.2 MM WS	Változat
Rendelési szám	2885980000	Sorkapocs jelölő, 10 x 4.2 mm, Raszter mm-ben (P): 4.20 fehér
GTIN (EAN)	4064675854586	
Qty.	750 ST	