


CRIKIT S 24VAC 2CO L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



Reléalkozatok csavaros csatlakozással a gyors telepítéshez

Általános rendelési adatok

Változat	CUBESERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám	3137520000
Típus	CRIKIT S 24VAC 2CO L
GTIN (EAN)	4099987361989
Qty.	10 Darab

CRIKIT S 24VAC 2CO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	72.8 mm	Mélység (coll)	2.8661 inch
Magasság	80 mm	Magasság (coll)	3.1496 inch
Szélesség	15.8 mm	Szélesség (coll)	0.622 inch
Nettó tömeg	61 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Ambient temperature	-20 °C...70 °C
Üzemi hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	24 V AC	Névleges áram, AC	35.9 mA
Névleges teljesítmény	0,9 VA	Tekercsellenállása	400 Ω ± 10 %
Állapotjelző	Zöld világítódioda	Bemenő frekvencia	50...60Hz
Coil voltage of the replacement relay deviating from the rated control voltage	Nem		

Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	250 V AC	Névleges áram	8 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél	0.1 Hz	Max. kapcsolási feszültség, AC	250 V
Max. kapcsolási feszültség, DC	250 V	Bekapcsolási áram	12 A / 20 ms
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	2000 VA	DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	192 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés	≤ 12 ms	Kikapcsolási késleltetés	≤ 20 ms
Érintkező típusa	2 CO contact (AgNi)	Mechanikai élettartam	3 x 107 kapcsolási ciklusok
Min. kapcsolási teljesítmény	10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V		

Általános adatok

Üzemi magasság	≤ 2000 m, tengerszint felett		
Tartósín	TS 35		
Ellenőrző gomb elérhető	No		
Mechanical switch position indicator	Nem		
Szín	fekete		
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész	Alkatrész	Aljzat	
	UL94 éghetőségi osztály	V-2	
	Alkatrész	Reléfedél	

CRIKIT S 24VAC 2CO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

UL94 éghetőségi osztály

V-2

Szigetelések koordinálása

Túlfeszültség kategória	II	Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés 5 kVeff / 1 min oldal	
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága	3 kVeff / 1 min.	Nyitott érintkező átütési szilárdsága	1 kVeff / 1 min
Átütési szilárdság a tartósín felé	5 kVeff / 1 min	Lökőfeszültség	4 kV (1,2/50 µs)
Védelmi osztály	IP20		


Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	8 mm
Meghúzási nyomaték, min.	0.7 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2.5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	2.5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	2.5 mm ²	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	4 mm ²
Iker-érvéghüvelyek, min.	1.5 mm ²	Iker érvéghüvelyek, max.	2.5 mm ²
Kés mérete	PZ 1		


Besorolások

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


Kapcsolási rajz




Graph




Graph




Graph



Graph




Dimensional drawing



Miscellaneous

Typecode CUBESERIES KIT Versions



CRIKIT S 24VAC 2CO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Keresztösszekötők



Keresztösszekötés aljzatokhoz a CUBESERIES CRI-en belül.

- Verziók piros és kék színű műanyaggal a potenciál kódolásához

Verziók PUSH IN aljzatok:

- 8 tűs keresztösszekötés a tekercs A1 és A2 csatlakozóihoz
- 2 tűs dugaszoló híd a szomszédos aljzatok csatlakoztatásához
- 2 tűs dugaszoló híd a kimeneti csatornák csatlakoztatásához egy aljzaton belül

Verzió a csavaros aljzatokhoz:

- 8 tűs keresztösszekötés a szomszédos aljzatok csatlakoztatásához

Általános rendelési adatok

Típus	CXI CCS 8P GY	Változat
Rendelési szám	3052620000	CUBESERIES, Keresztösszekötő
GTIN (EAN)	4099987022446	
Qty.	2 ST	

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó




VDE szigetelt csillagfejű csavarhúzó, típus: Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, kimenet ISO 8764-PZ szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIK PZ1 X 80	Változat
Rendelési szám	2749920000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897227	
Qty.	1 ST	

Tartozékok



Rendszertartozék

Fedezze fel a u-remote rendszer tartozékainak széles választékát – ideális kiegészítők ahhoz, hogy feladatait még hatékonyabban és még rugalmasabban végezhesse.

CRIKIT S 24VAC 2CO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	UR20-EBK-ACC	Változat
Rendelési szám	1346610000	End bracket, ,
GTIN (EAN)	4050118151596	
Qty.	5 ST	

MultiFit



MultiMark MultiFit

Versenytársak csatlakozóihoz.

A rugalmas felületkikészítés egyszerűsíti a szerelést.

Ez a speciális anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocstömböknél.

A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható. A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	MF 10/3.5 MM WS	Változat
Rendelési szám	2885970000	Sorkapocs jelölő, 10 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 fehér
GTIN (EAN)	4064675854579	
Qty.	850 ST	
Típus	MF 10/5 MM WS	Változat
Rendelési szám	2519170000	Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118531190	
Qty.	600 ST	
Típus	MF 10/6 MM WS	Változat
Rendelési szám	2519180000	Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118531404	
Qty.	500 ST	
Típus	MF 10/8 MM WS	Változat
Rendelési szám	2519190000	Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118531411	
Qty.	400 ST	
Típus	MF 10/10 MM WS	Változat
Rendelési szám	2886000000	Sorkapocs jelölő, 10 x 10 mm, fehér
GTIN (EAN)	4064675854609	
Qty.	300 ST	

CRIKIT S 24VAC 2CO L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	MF 10/7.6 MM WS	Változat
Rendelési szám	2885990000	Sorkapocs jelölő, 10 x 7.6 mm, Raszter mm-ben (P): 7.60 fehér
GTIN (EAN)	4064675854593	
Qty.	400 ST	

Üres



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
 - Használatra kész jelölők standard nyomtatással
 - Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
 - Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
 - Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz
- Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	MF 10/10 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1856760000	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 10 mm, Raszter mm-ben (P): 10.00 Phoenix, Entrelec, fehér
GTIN (EAN)	4032248401031	
Qty.	200 ST	
Típus	MF 10/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1677160000	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, fehér
GTIN (EAN)	4008190475505	
Qty.	600 ST	
Típus	MF 10/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1677220000	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, fehér
GTIN (EAN)	4008190475529	
Qty.	600 ST	
Típus	MF 10/8 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1868440000	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 Phoenix, Entrelec, fehér
GTIN (EAN)	4032248440023	
Qty.	350 ST	

Tartozékok

MultiFit



MultiMark MultiFit

Verseny társak csatlakozóihoz.

A rugalmas felületkikészítés egyszerűsíti a szerelést.

Ez a speciális anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocstömböknél.

A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható. A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	MF 10/4.2 MM WS	Változat
Rendelési szám	2885980000	Sorkapocs jelölő, 10 x 4.2 mm, Raszter mm-ben (P): 4.20 fehér
GTIN (EAN)	4064675854586	
Qty.	750 ST	