


**V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	3139070000
Típus	<a href="#">V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A</a>
GTIN (EAN)	4099987375344
Qty.	1 Darab

## V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	71.71 mm	Mélység (coll)	2.8232 inch
Magasság	90.9 mm	Magasság (coll)	3.5787 inch
Szélesség	9.1 mm	Szélesség (coll)	0.3583 inch
Nettó tömeg	25.52 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
----------------------	-------------------

## IEC / EN névleges adatok

Pólusszám	2	Névleges feszültség (AC)	250 V
Feszültség típusa	AC	Mains voltage	230 V / 400 V
Rövidzárlati terhelhetőség ISCCR	25 kA		

## Általános adatok

Optikai működésjelzés	Nem	Kivitel	Insta IP 20
Tartósín	Gyűjtősín		

## Elektromos adatok

Feszültség típusa	AC
-------------------	----

## Általános adatok

Pólusszám	2
-----------	---

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		